


MCC 1/ 4-STZ-3,81

Obj.č.: 1852192

Obrázek ukazuje 16pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852192>

Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Lisovaný spoj, Barva: zelená, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji o proudu [A] a průřezu vodiče [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Údaje

EAN	 4 017918 125837
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00109 kg
Informace v katalogu	Strana 206 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítka rastru	3,81 mm
Rozměr a	11,43 mm
Počet pólů	4

Technická data

Rodina výrobků	MCC 1/...-STZ
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	2,5 kV
jmenovité napětí (III/2)	160 V
jmenovité napětí (II/2)	320 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	8 A
Jmenovité napětí U_N	160 V
jmenovitý průřez	1 mm ²
Zatěžovací proud maximální	8 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	8 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	8 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	18
AWG podle UL/CUL min	20
AWG podle UL/CUL max	18

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1772793	CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH	Lisovací kleště, pro IBS DSUB.../C
1205037	SZS 0,4X2,5 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 0,4x2,5x80 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Obecně		
1923717	MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA	Dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do zástrčky, pro pouzdro modulového konektoru MCC 1...-STZ-3,81 a MCC 1...-STZF-3,81, pro rozsahy průřezů od 0,2 mm ² do 0,34 mm ²
1898622	MCC-MT 0,5-1,0 BAND	Dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do zástrčky, pro pouzdro modulového konektoru MCC 1...-STZ-3,81 a MCC 1...-STZF-3,81, pro rozsahy průřezů od 0,5 mm ² do 1 mm ²
Značení		
0804109	SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN	Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-(99)100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 3,81 mm
Zástrčka / adaptér		
1859988	MCC-MT 0,2-0,35	Dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do zástrčky, pro pouzdro modulového konektoru MCC 1...-STZ-3,81 a MCC 1...-STZF-3,81, pro rozsahy průřezů od 0,2 mm ² do 0,34 mm ²
1859991	MCC-MT 0,5-1,0	Dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do zástrčky, pro pouzdro modulového konektoru MCC 1...-STZ-3,81 a MCC 1...-STZF-3,81, pro rozsahy průřezů od 0,5 mm ² do 1 mm ²
1840214	STZ 2-PCC 4-7,62	Odlehčení tahu, pro 3-4pólové zástrčky MCC 1/...STZ-3,81 a MCC 1/...STZF-3,81, k osazení do západkových komor, popisovatelné pomocí ZB 6
1840227	STZ 3-PCC 4-7,62	Odlehčení tahu, pro 5-10pólové zástrčky MCC 1/...STZ-3,81 a MCC 1/...STZF-3,81, k osazení do západkových komor, popisovatelné pomocí ZB 6
1842005	STZ 5-PCC 4-7,62 GN	Odlehčení tahu, pro 11-15pólové zástrčky MCC 1/...STZ-3,81 a MCC 1/...STZF-3,81, k osazení do západkových komor, popisovatelné pomocí ZB 6
1840230	STZ 8-PCC 4-7,62	Odlehčení tahu, pro 16-20pólové zástrčky MCC 1/...STZ-3,81 a MCC 1/...STZF-3,81, k osazení do západkových komor, popisovatelné pomocí ZB 6


Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1897827	EMC 1,5/ 4-G-3,81	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,81 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: zalisování
1860663	EMCV 1,5/ 4-G-3,81	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,81 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: zalisování
1857906	IMC 1,5/ 4-ST-3,81	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1803293	MC 1,5/ 4-G-3,81	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,81 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení
1908787	MC 1,5/ 4-G-3,81 THT	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,81 mm, Barva: černá, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: SMD/THT/THR, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.
1829976	MCD 1,5/ 4-G-3,81	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,81 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení, U kombinace se zástrčkami MCV je vždy nutné použít zástrčku MCVW a MCVR.
1843091	MCD 1,5/ 4-G1-3,81	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,81 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení, U kombinace se zástrčkami MCV je vždy nutné použít zástrčku MCVW a MCVR.
1830428	MCDV 1,5/ 4-G-3,81	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,81 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení, U kombinace se zástrčkami MCV je vždy nutné použít zástrčku MCVW a MCVR.
1847741	MCDV 1,5/ 4-G1-3,81	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,81 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení, U kombinace se zástrčkami MCV je vždy nutné použít zástrčku MCVW a MCVR.
1861743	MCO 1,5/ 4-GL-3,81	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,81 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení
1861662	MCO 1,5/ 4-GR-3,81	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,81 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení
1803442	MCV 1,5/ 4-G-3,81	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,81 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení

1837120	MCVDU 1,5/ 4-G-3,81	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,81 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení
1832756	MCVK 1,5/ 4-G-3,81	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Nosná lišta
1827295	SMC 1,5/ 4-G-3,81	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,81 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení


Výkres/schéma

Diagram



Typ: MCC 1/...-ST-3,81 s MC 1,5/...-G-3,81; kontakt: MCC-MT 0,5 - 1,0

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.