Výtah z online katalogu

# CCV 2,5/ 3-GF-5,08 P26THR

Obj.č.:: 1955646

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1955646

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítko rastru: 5,08 mm, Barva: černá, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: SMD/THT/THR, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

## Údaje

| | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 926403 |
| Poznámka | Na zakázku |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85366990 |
| Váha brutto v kusech | 0,00266 kg |
| Informace v katalogu | Strana 301 (CAT-1-2013) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Rozměry / póly

| | |
|---|---|
| Délka | 8,6 mm |
| Měřítko rastru | 5,08 mm |
| Rozměr a | 10,16 mm |

| | |
|---|---|
| Počet pólů | 3 |
| rozměry kolíku | 1 x 1 mm |
| vzdálenost kolíků | 5,08 mm |
| průměr vyvrtaného otvoru | 1,6 mm |

**Technická data**

| | |
|---|---|
| Rodina výrobků | CCV 2,5/..-GF |
| skupina izolačního materiálu | IIIa |
| zatěžovací rázové napětí (III/3) | 4 kV |
| zatěžovací rázové napětí (III/2) | 4 kV |
| zatěžovací rázové napětí (II/2) | 4 kV |
| jmenovité napětí (III/2) | 320 V |
| jmenovité napětí (II/2) | 400 V |
| Přípojka podle normy | EN-VDE |
| Jmenovitý proud $I_N$ | 12 A |
| Jmenovité napětí $U_N$ | 250 V |
| Zatěžovací proud maximální | 12 A (Na každý pól) |
| Izolační materiál | LCP |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Barva | černá |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B | 250 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B | 10 A |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D | 300 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D | 10 A |

**Certifikáty/Osvědčení**

| | |
|---|---|
| Aprobace | cULus Recognized, GOST |

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

## Příslušenství


| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|
| **Obecně** | | |
| 1954362 | CR-MSTB NAT HT | Kódovací prvek HT, zasune se před procesem reflow do vybrání na zásuvce konektoru, z tepelně odolného, béžové izolačního materiálu |
| **Značení** | | |
| 1051993 | B-STIFT | Značkovač, k ručnímu popisu nepotištěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm |
| 0804293 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN | Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-(99)100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 5,08 mm |
| 0805085 | SK 5,08/3,8:SO | Označovací karty, bílá, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 5,08 mm |
| 0805412 | SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT | Označovací karty, Karta, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Bezeichnungsstift, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 5,08 mm |
| **Zástrčka / adaptér** | | |
| 1734401 | CR-MSTB | Kódovací prvek, zasunuje se do vybrání na zásuvce konektoru, resp. na invertované zástrčce, z červeného izolačního materiálu |


## Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Výkres v měřítku




Pohled zdola na volné prostory pro pájecí pastu, hloubka 0,55 mm

## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.