


SPC 16/ 2-STF-10,16

Obj.č.: 1711378

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1711378>

Zástrčka, Jmenovitý proud: 76 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V,
Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 10,16 mm, Typ připojení: Pružinový spoj,
Barva: zelená, Povrch kontaktů: stříbrný

Údaje

EAN	 4 046356 081122
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,01916 kg
Informace v katalogu	Strana 563 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.07.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítka rastru	10,16 mm
Rozměr a	10,16 mm
Počet pólů	2
Závít šroubu	M4

Technická data

Rodina výrobků	SPC 16/..-STF
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
jmenovité napětí (III/2)	1000 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	76 A
Jmenovité napětí U_N	1000 V
jmenovitý průřez	16 mm ²
Zatěžovací proud maximální	76 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Délka odstranění izolace	18 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	66 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	66 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,75 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	16 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,75 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	16 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,75 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	16 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,75 mm ²
	10 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	18
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	4

2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdem max	0,75 mm ²
	4 mm ²
AWG podle UL/CUL min	20
AWG podle UL/CUL max	4

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCEB CB Scheme

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Diagram



Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.