

MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY

Obj.č.: 2278364

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2278364>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 3,5 mm, Montáž: Pájení, Výrobek s postranním vývodem pinu

Údaje

EAN	 4 046356 292979
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00235 kg
Informace v katalogu	Strana 232 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
09.05.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítka rastru	3,5 mm
Rozměr a	10,5 mm
Počet pólů	4
rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,2 mm

Technická data

Rodina výrobků	MCO 1,5/..-G1L
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	2,5 kV
jmenovité napětí (III/2)	160 V
jmenovité napětí (II/2)	320 V
Jmenovitý proud I_N	8 A
Jmenovité napětí U_N	160 V
Zatěžovací proud maximální	8 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	8 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	8 A

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
2199618	CR MSTBO-G1	Kódovací prvek

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Diagram



Zátěžová křivka pro: MC 1,5/...-ST-3,5 s MCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGY

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.