Výtah z online katalogu

FKDSO 2,5/ 4-R KMGY

Obj.č.:: 2200320



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2200320

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 22 A, Jmenovité napětí: 250 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 4, Způsob připojení: Pružinový spoj, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: světle šedá, Výrobek s postranním vývodem pinu

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 04.02.2010

Údaje

EAN	4 046356 563857
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00536 kg
Informace v katalogu	Strana 153 (CAT-1-2013)

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly

Délka	25,9 mm
Výška	26,5 mm
Měřítko rastru	5 mm
Rozměr a	15 mm

Počet pólů	4
rozměry kolíku	0,8 x 1,0 mm
vzdálenost kolíků	7,62 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,4 mm

Technická data

Rodina výrobků	FKDSO 2,5/..-R
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
jmenovité napětí (III/2)	250 V
jmenovité napětí (II/2)	250 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	22 A
jmenovitý průřez	2,5 mm²
Zatěžovací proud maximální	22 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Délka odstranění izolace	10 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	10 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	5 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,25 mm²
	2,5 mm²

Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max	0,5 mm²
	1,5 mm²
AWG podle UL/CUL min	24
AWG podle UL/CUL max	14

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace: cULus Recognized, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Diagram



Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.