


ISPC 16/ 2-ST-10,16

Obj.č.: 1748545

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1748545>

Zástrčka, Jmenovitý proud: 76 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V,
Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 10,16 mm, Typ připojení: Pružinový spoj,
Barva: zelená, Povrch kontaktů: stříbrný

Údaje

EAN	 4 046356 310604
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,01746 kg
Informace v katalogu	Strana 564 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
28.08.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítka rastru	10,16 mm
Rozměr a	10,16 mm
Počet pólů	2
Závit šroubu	M4
Utahovací moment min.	1,8 Nm

Technická data

Rodina výrobků	ISPC 16/...-ST
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
jmenovité napětí (III/2)	1000 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	76 A
Jmenovité napětí U_N	1000 V
jmenovitý průřez	16 mm ²
Zatěžovací proud maximální	76 A (při průřezu vodiče 16 mm ²)
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Délka odstranění izolace	18 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	66 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	66 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,75 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	16 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,75 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	16 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,75 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	16 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,75 mm ²
	10 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	18
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	4
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,75 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	6 mm ²

2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,75 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	6 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,75 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrzem max	0,75 mm ²
	4 mm ²
AWG podle UL/CUL min	20
AWG podle UL/CUL max	4

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCEB CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Obecně




1207983	CRIMPFOX 16 S	Lisovací kleště pro kabelové dutinky do 16 mm ²
---------	---------------	--

Zástrčka / adaptér

1600027	CP-HCC 4	Kódovací profil, Barva: červená
---------	----------	---------------------------------


Výkres/schéma

Diagram



Zátěžová křivka pro: ISPC 16/..-ST-10,16 s IPCV 16/..-G-10,16

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.