

ST 2,5-TWIN-TG

Obj.č.: 3038448


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3038448>

Rozpojovací svornice, Typ připojení: Připojení tažnou pružinou,
Průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Jmenovitý proud: 20 A,
Jmenovité napětí: 400 V, Délka: 72 mm, Šířka: 5,2 mm, Barva: šedá,
Montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Údaje

EAN	 4 017918 890605
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00857 kg
Informace v katalogu	Strana 246 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	2
Barva	šedá
Izolační materiál	PA

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Rozměry

Šířka	5,2 mm
Délka	72 mm
Výška NS 35/7,5	36,5 mm
Výška NS 35/15	44 mm

Technická data

Zatěžovací proud maximální	16 A (při průřezu vodiče 4 mm ²)
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I _N	20 A (Proud je určen vloženým konektorem)
Jmenovité napětí U _N	400 V (Napětí je určeno vloženým konektorem)
Otevřená boční stěna	ja

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,08 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,08 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	28
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm ²
Způsob připojení	Připojení tažnou pružinou
Délka odizolování minimální	8 mm
Délka odizolování maximální	10 mm
válečkový kalibr	A3

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kryt		
3030514	D-ST 2,5-QUATTRO	Zakončovací kryt, Délka: 72 mm, Šířka: 2,2 mm, Výška: 36,5 mm, Barva: šedá
3030513	D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG	Zakončovací kryt, Délka: 72 mm, Šířka: 0,8 mm, Výška: 29 mm, Barva: oranžová
3036725	DP PS-5	Distanční deska, Barva: červená
Montáž		
3030815	ATP-ST QUATTRO	Oddělovací deska oddílů, Délka: 90,9 mm, Šířka: 2 mm, Výška: 45 mm, Barva: šedá
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m

3036796	P-CO	Zástrčka pro instalaci elektron. prvku, Jmenovitý proud: 6 A, Délka: 24 mm, Šířka: 5,2 mm, Výška: 22 mm, Barva: šedá
Můstky		
3030161	FBS 2-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená
3030174	FBS 3-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: červená
3030187	FBS 4-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: červená
3030190	FBS 5-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: červená
3030213	FBS 10-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: červená
3030226	FBS 20-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 20, Barva: červená
3038930	FBS 50-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 50, Barva: červená
Nářadí		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Obecně		
3039900	ST-IL	Obslužná nálepka pro svornici ST
Značení		
0818108	UC-TM 5	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 4,6 mm
0824581	UC-TM 5 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 4,6 mm
0818153	UC-TMF 5	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 5,1 mm
0824638	UC-TMF 5 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 5,1 mm
0828734	UCT-TM 5	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 10,5 mm
0829595	UCT-TM 5 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 10,5 mm

0828744	UCT-TMF 5	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,4 x 4,7 mm
0829658	UCT-TMF 5 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsáno dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,4 x 4,7 mm
1050004	ZB 5 :UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 10,5 mm
0824962	ZB 5 CUS	Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsáno dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 10,5 mm
0825025	ZBF 5 CUS	Označovací štítek, plochý, lze objednat: v pásech, bílá, popsáno dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 5,2 mm

Zástrčka / adaptér

3002843	ISH 2,5/0,2	Izolační dutinka, Barva: bílá
3002856	ISH 2,5/0,5	Izolační dutinka, Barva: šedá
3002869	ISH 2,5/1,0	Izolační dutinka, Barva: černá
3032460	P-CO 1N4007/L-R	Zástrčka pro instalaci elektron. prvku, Délka: 24 mm, Šířka: 5,2 mm, Výška: 22 mm, Barva: šedá
3032457	P-CO 1N4007/R-L	Zástrčka pro instalaci elektron. prvku, Délka: 24 mm, Šířka: 5,2 mm, Výška: 22 mm, Barva: šedá
3036783	P-DI	Odpojovací zástrčka, Délka: 10,8 mm, Šířka: 3,5 mm, Výška: 23,1 mm, Barva: oranžová
3047390	P-DI GY	Odpojovací zástrčka, Délka: 10,8 mm, Šířka: 3,5 mm, Výška: 23,1 mm, Barva: šedá
3038956	P-FIX	Náhradní nůž, Délka: 10,5 mm, Šířka: 4 mm, Barva: šedá
3032871	PAI-4-N GY	Zkušební adaptér, Barva: šedá
3030983	PS-5	Zkušební adaptér, Barva: červená
3038723	PS-5/2,3MM RD	Zkušební zástrčka, Barva: červená

Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Montáž

3036796	P-CO	Zástrčka pro instalaci elektron. prvku, Jmenovitý proud: 6 A, Délka: 24 mm, Šířka: 5,2 mm, Výška: 22 mm, Barva: šedá
---------	------	--

Zástrčka / adaptér

3032460	P-CO 1N4007/L-R	Zástrčka pro instalaci elektron. prvku, Délka: 24 mm, Šířka: 5,2 mm, Výška: 22 mm, Barva: šedá
3032457	P-CO 1N4007/R-L	Zástrčka pro instalaci elektron. prvku, Délka: 24 mm, Šířka: 5,2 mm, Výška: 22 mm, Barva: šedá
3036783	P-DI	Odpojovací zástrčka, Délka: 10,8 mm, Šířka: 3,5 mm, Výška: 23,1 mm, Barva: oranžová
3038956	P-FIX	Náhradní nůž, Délka: 10,5 mm, Šířka: 4 mm, Barva: šedá
3036835	P-FU 5X20 LA 250	Pojistný konektor se světelnou indikací pro 110-250 V AC/DC, 0,41-0,96 mA, šířka 6,2 mm, barva černá
3036819	P-FU 5X20 LED 24	Pojistný konektor se světelnou indikací pro 12-30 V DC, 0,31-0,95 mA, šířka 6,2 mm, barva černá
3036822	P-FU 5X20 LED 60	Pojistný konektor se světelnou indikací pro 30-60 V AC/DC, 0,40-0,86 mA, šířka 6,2 mm, barva černá

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.