

SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/1,5

Obj.č.: 1508349


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1508349>

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 4pólová, M12, s kódováním A, montáž zepředu stěny/vešroubováním závitem Pg9, s 1,5 m TPE lankem, 4 x 0,34 mm²

Údaje

EAN	4 017918 889388
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,039 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
20.10.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	250 V
Počet pólů	4
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Délka kabelu	1,5 m
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA66 GF
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob připojení	Jednotlivá lanka
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	lanko TPE
Průřez vodiče	0,34 mm ²
Signální vedení AWG	22
Stavba vodiče signálního vedení	7x 0,25 mm
Průměr žíly, vč. izolace	1,2 mm ±0,07 mm
Síla stěny izolace	0,21 mm
barvy žíly	hnědá, bílá, modrá, černá
Materiál izolace žíly	TPE
Materiál vodič	pocínovaný pramen Cu
Izolační odpor	≥ 20 MΩ*km
odpor vedení	≤ 57,6 Ω/km
Jmenovité napětí vedení	300 V
Zkušební napětí vedení	2000 V AC

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

UL Recognized

Vyžádané aprobační:

Aprobační z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Montáž


1504084	SACC-E-MU-PG9	Plochá matice se závitem Pg9
---------	---------------	------------------------------

Výkres/schéma

Výkres v měřítku




M12 přídatný zástrčkový spoj




Výřez v pouzdru pro upevňovací závit Pg9,
montážní stěna se závitem

Schéma zapojení



Obsazení kontaktů zástrčky M12 a zdířky M12

Schématický výkres



Obsazení pólů zdířky M12, 4pólová, s kódováním A, pohled ze strany zdířky

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.