Výtah z online katalogu

SAC-4P-M12MS/ 1,0-150/M12FS

Obj.č.:: 1546330

viz zobrazení, avšak s oranžovým vedením



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1546330

Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR, oranžová RAL 2003, Zástrčka přímo M12, Kódování A, na Zásuvka přímo M12, Kódování A, Délka kabelu: 1 m

Údaje	
EAN	4 046356 128773
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0544 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 21.03.2006

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	250 V
Počet pólů	4
Vnitřní odpor	≤ 5 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Délka kabelu	1 m

Obecné parametry

Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP65
	IP67
	IP68
Cykly zapojení	≥ 100
Materiál kontakt	CuSn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	TPU GF
Materiál těla úchytky	TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	PUR radiačně síťovaná bezhalogenová oranžová
Značka kabelu	D12YSL11X-OB
Průřez vodiče	0,34 mm²
Signální vedení AWG	22
Stavba vodiče signálního vedení	19x 0,15 mm
barvy žíly	hnědá, bílá, modrá, černá
Celkové zkrucování	4 žíly podélně stočené
Stoupání celkového zkrucování	27 mm
vnější plášť, barva	oranžová RAL 2003
Vnější průměr kabelu	5,20 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno	min. 15 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný	min. 30 mm
Počet cyklů ohnutí	5000000
Poloměr ohnutí	52 mm
dráha pojezdu	10 m
Rychlost pojezdu	3 m/s
Vnější plášť, materiál	PUR

Materiál izolace žíly	PE
Materiál vodič	čistý pramen Cu
odpor vedení	max. 57 Ω/km
Jmenovité napětí vedení	320 V
Zkušební napětí vedení	2500 V

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace: cULus Listed

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku




přímá vidlice M12 x 1




přímá zásuvka M12 x 1

Schématický výkres




Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním A, pohled ze strany kolíku



Obsazení pólů zdířky M12, 4pólová, s kódováním A, pohled ze strany zdířky

PUR radiačně síťovaná bezhalogenová oranžová [150]



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.