

SACB-8/16-L- 5,0PVC FB

Obj.č.: 1555541


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1555541>

Skříňka pro snímače / akční členy, Typ připojení: M12 s dutinkami
Ušlechtilá ocel, Počet zásuvných míst: 8, Počet pólů: 5, Obsazení
zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: ano, pnp; Přípojka
kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PVC, Délka vedení: 5 m,
Stínění: ne

Údaje

EAN	 4 046356 170529
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	1,652 kg
Informace v katalogu	Strana 146 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.02.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí	24 V DC
Provozní napětí maximálně U _{max}	30 V DC
Proudová zatížitelnost na V/V signál	2 A

Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo	4 A
Jmenovitý proud celkově	12 A
Počet pólů	5
Počet zásuvných míst	8
Krytí	IP65
	IP67
	IP69K
Teplota prostředí (provoz)	-30 °C ... 80 °C
typ připojení senzoru/aktoru	M12 s dutinkami

Lokální funkce diagnostiky

Místní diagnostika	Napájecí napětí zelená LED
	ukazatel stavu I/O žlutá LED

Data kmenového vedení/připojovací data

Způsob připojení	Pevná přípojka
Délka kabelu	5 m
Průřez signální vedení	16x 0,5 mm ²
Signální vedení AWG	20
Stavba vodiče signálního vedení	64x 0,10 mm
Průřez napájecí napětí	3x 1 mm ²
Napájecí napětí AWG	17
stavba vodiče napájení	128x 0,10 mm
Vnější průměr	11,6 mm
Cykly ohybu maximální	1000000
dráha pojezdu	5 m
Rychlost pojezdu	3 m/s
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 90 °C (při pevném položení)
	-5 °C ... 80 °C (při pohyblivém položení)
Utahovací moment zásuvné místo vedení senzoru/aktoru	0,4 Nm
Utahovací moment ucpávkového šroubu	0,4 Nm

Údaje o materiálu

Materiál pouzdra	ušlechtilá ocel 1.4404
Materiál zalévací hmoty	PUR
Materiál kontakt	CuSn6

Materiál povrch kontaktu	pozlacená
Materiál držák kontaktu	PBT
Materiál plášť závitů	ušlechtilá ocel 1.4404

Přiřazení svorek

Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka	1 / 4 (A) = WH
	1 / 2 (B) = GY/PK
	2 / 4 (A) = GN
	2 / 2 (B) = RD/BU
	3 / 4 (A) = YE
	3 / 2 (B) = WH/GN
	4 / 4 (A) = GY
	4 / 2 (B) = BN/GN
	5 / 4 (A) = PK
	5 / 2 (B) = WH/YE
	6 / 4 (A) = RD
	6 / 2 (B) = YE/BN
	7 / 4 (A) = BK
	7 / 2 (B) = WH/GY
	8 / 4 (A) = VT
	8 / 2 (B) = GY/BN
	1-8 / 1 (+ 24 V) = BN
	1-8 / 3 (0 V) = BU
	1-8 / 5 (PE) = GN/YE

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace Popis Popis výrobku

Ochranné a uzavírací prvky

1555538	PROT-M12 FB	Ucpávkový šroub M12 v ušlechtilé oceli, pro neobsazené zástrčky M12 kabelů snímačů/ovládacích prvků, boxů a vestavných zástrčkových konektorů pro potravinářský průmysl
---------	-------------	---

Výkres/schéma

Výkres v měřítku






Schéma s rozměry

Schéma zapojení



Schématický výkres



Osazení pólů zásuvky M12, 5pólová, s kódováním A, pohled ze strany zásuvky

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.