
Výtah z online katalogu

SACC-SQ-M12MS-4CON-20/0,5

Obj.č.:: 1419784



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419784

Vestavný konektor senzoru/aktoru, 4pólový, M12, s kódováním A, montáž na přední stěnu/čtyřhranná přírubová montáž , s 0,5m TPE lankem, 4 x 0,34 mm²

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 29.09.2009

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Údaje

EAN	4 046356 531764
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0188 kg
Informace v katalogu	Strana 236 (CAT-2-2013)

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	250 V
Počet pólů	4
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Délka kabelu	0,5 m
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Druh signálu / kategorie	Univerzální
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zpředu stěny Čtyřhranná příruba délka strany 20 mm
Způsob připojení	Jednotlivá lanka
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	lanko TPE
Průřez vodiče	0,34 mm²
Signální vedení AWG	22
barvy žíly	hnědá, modrá, černá, bílá
Materiál vodič	pocínovaný pramen Cu
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení)

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Výkres v měřítku




Vestavná zástrčka M12, čtyřhranná příruba

Schéma zapojení



Obsazení kontaktů zástrčky M12 a zdířky M12

Schématický výkres



Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním A, pohled ze strany kolíku

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.