

SACC-M12MSD-4Q SH PN

Obj.č.: 1554513


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1554513>

Konektor systému sběrnice, PROFINET, 4-pólový, stíněná, Přímá vidlice M12, Kódování D, Spoj zářezovou svorkou, Rýhovaný materiál: Mosaz, niklovaná, Vnější průměr kabelu 4 mm ... 8 mm



Údaje

EAN	 4 046356 166201
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0455 kg
Informace v katalogu	Strana 237 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
18.08.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Poznámka	Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
jmenovitý proud při 40 °C	1,75 A
Jmenovité napětí	60 V

Počet pólů	4
Vnitřní odpor	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Izolační odpor	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C

Obecné parametry

Kódování	D - data
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál kontakt	CuSn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál těla úchytky	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál rýhovaná matice	Mosaz, niklovaná
Materiál těsnění	Neopren
Způsob připojení	Spoj zářezovou svorkou
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	0,34 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	22
Četnost připojení vedení se stejným průřezem	≤ 10
Vnější průměr	4 mm ... 8 mm
Průřez přípoje	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
Průřez přípoje AWG	26 ... 22
Cykly zapojení	≥ 100
Utahovací moment	0,4 Nm (Rýhovaná matice M12)
Vlastnosti přenosu (kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobační:


Aprobační z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1205862	MICROFOX SC	Stranové štípací kleště pro měděný drát do průměru 1,5 mm
1208445	SACC BIT M12-D20	Zásuvný nástavec k montáži volně osaditelných konektorů SACC M12, kromě konektoru M12 technikou zářezového spoje QUICKON, pro 4mm šestihranný pohon
1208429	TSD 04 SAC	Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 0,4 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro konektory M12
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adaptérový bit, pro momentové nástroje TSD-M..., E6,3-1/4" pohon, s šestihranem 4 mm pro uchycení SAC bitů
1212161	WIREFOX-D 40	Odizolační nářadí , odizolování vodičů od Ø 4,5 mm - 40 mm, tloušťka izolace do 4,5 mm, vyklápěcí nůž pro kulaté, podélné a spirálové řezy
Obecně		
1417375	VS-OE-OE-936/...	CAT5e, Kabel PROFINET, stíněný, křížený, AWG 22 (7drátový), černý, variabilní délka, metráž
1402687	VS-OE-OE-937/...	CAT5e, Kabel PROFINET, stíněný, křížený, AWG 22 (7drátový), černý, variabilní délka, metráž
1417362	VS-OE-OE-93B/...	CAT5e, Kabel PROFINET, stíněný, křížený, AWG 22 flexibilní (7drátový), RAL 6018 (žlutozelený), variabilní délka, metráž
1417491	VS-OE-OE-93C/...	CAT5e, Kabel PROFINET, stíněný, křížený, AWG 22 vhodný pro tažný řetěz (7drátový), RAL 6018 (žlutozelený), variabilní délka, metráž
1417388	VS-OE-OE-93R/...	Systémový kabel sběrnice, PROFINET, 4žilový, stíněný, PUR bezhalogenový, zelený vnější plášť, 4 x 0,34 mm² / AWG 22, typ R
Ochranné a uzavírací prvky		
1430873	PROT-M12 FS-PA-CHAIN	Uzavírací krytka M12 z plastu s upevňovací páskou pro vedení senzoru, pro neobsazené zástrčky M12


Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Vidlice M12 x 1, přímá, stíněná

Schématický výkres



Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním D, pohled ze strany kolíků

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.