

SACC-M 8FS-3QO-0,25-M

Obj.č.: 1441040


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1441040>

Konektor senzoru/aktoru, 3-pólový, přímá zásuvka M8, Kódování A, Spoj zářezovou svorkou, Rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, Vnější průměr kabelu 2,5 mm ... 5 mm

Údaje

EAN	 4 046356 515931
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0065 kg
Informace v katalogu	Strana 16 (CAT-4-2013)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	3
Vnitřní odpor	≤ 5 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 80 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M8 IEC 61076-2-104
Kódování	A - Standard

Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP65
	IP67
Cykly zapojení	≥ 100
Utahovací moment	0,6 Nm (Tlaková matice)
	0,2 Nm (Rýhovaná matice M8)
Materiál kontakt	CuSn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	TPU GF
Materiál těla úchytky	PA 6
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob připojení	Spoj zářezovou svorkou
Průřez vodiče	0,08 mm ² ... 0,25 mm ²
Průřez vedení AWG	28 ... 24
Průměr žíly, vč. izolace	0,75 mm ... 1,5 mm ±0,05 mm
Četnost připojení vedení se stejným průřezem	10
Vnější průměr vedení	2,5 mm ... 5 mm ± 0,2 mm
Materiál izolace žíly	PVC/PE/PP
Uspořádání pramenů dle VDE 0295 / nejmenší průměr drátu	Třída 2-6
ukazatel stavu	ne
Délka odizolování obalu	40 mm

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
1501689	SAC-3P-100,0-PUR/0,25	Kabelový kruh, PUR bezhalogenový černý, 3pólový, barvy vodičů: hnědá/modrá/černá, délka kabelu: 100 m
Nářadí		
1208461	SAC BIT M8-D10	Zásuvný nástavec k montáži kabelů senzoru/aktoru s konektorem M8 a pro konektor M8 technikou zářezového spoje QUICKON, pro 4mm šestihranný pohon
1208487	TSD 02 SAC	Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 0,2 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro konektory M8
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adaptérový bit, pro momentové nástroje TSD-M..., E6,3-1/4" pohon, s šestihranem 4 mm pro uchycení SAC bitů
Ochranné a uzavírací prvky		
1430860	PROT-M 8 MS-PA-CHAIN	Uzavírací krytka M8 z plastu s upevňovací páskou pro vedení senzoru, pro zásuvky M8

Výkres/schéma

Funkční výkres




Výkres v měřítku



Zásuvka M8 x 1, přímá

Schématický výkres



Obsazení pólů dutinky M8, 3pólová, pohled ze strany kolíku

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.