

SACC-MS-17PCON SCO

Obj.č.: 1559602


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1559602>

Konektor senzoru/aktoru, zástrčka, přímá, 17pólová, M12-SPEEDCON, provedení z kovu s rýhováním, Piercecon®, průměr kabelu max. 8,2 mm



Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
07.09.2007



Údaje

EAN	 4 046356 314831
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0348 kg
Informace v katalogu	Strana 19 (CAT-4-2013)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	1,5 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	17
Vnitřní odpor	≤ 5 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
Obecné parametry	
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	PA
Materiál těla úchytky	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	FKM
Způsob připojení	Zářezový spoj Piercecon®
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průměr žíly, vč. izolace	0,95 mm ... 1,05 mm
Četnost připojení vedení se stejným průřezem	≥ 5
Vnější průměr	5,4 mm ... 8,2 mm
Materiál izolace žíly	PUR / PVC
Klíčový otvor čepičkové matice	13 mm
Uspořádání pramenů dle VDE 0295 / nejmenší průměr drátu	VDE 0295 třída 6
Průřez přípoje	0,14 mm²
Průřez přípoje AWG	26
Cykly zapojení	≥ 100
Utahovací moment	0,4 Nm (Rýhovaná matice M12)

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
1441545	SAC-17P-100,0-PVC/0,14	Kabel pro snímače / akční členy, 17-pólový, PVC, černá RAL 9005, volný konec vodiče, na volný konec vodiče, Délka kabelu: 100 m
Nářadí		
1212487	MICROFOX-SP-1	Elektronické stranové štípací kleště, špičatá hlava, bez fasety, s otevírací pružinou, povrch antireflexní, fosfátovaný, lisované provedení
1208432	SAC BIT M12-D15	Zásuvný nástavec k montáži kabelů senzoru/aktoru s konektorem M12 a pro konektor M12 technikou zářezového spoje QUICKON, pro 4mm šestihranný pohon
1208429	TSD 04 SAC	Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 0,4 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro konektory M12
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adaptérový bit, pro momentové nástroje TSD-M..., E6,3-1/4" pohon, s šestihranem 4 mm pro uchycení SAC bitů
Ochranné a uzavírací prvky		
1430873	PROT-M12 FS-PA-CHAIN	Uzavírací krytka M12 z plastu s upevňovací páskou pro vedení senzoru, pro neobsazené zástrčky M12

Výkres/schéma


Výkres v měřítku



přímá vidlice M12 x 1

Schématický výkres

Obsazení pólů zástrčky M12, 17pólová, pohled ze strany kolíků



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.