

UK 10,3-CC HESI N

Obj.č.: 3048580


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3048580>

Pojistková svornice, pro pojistkovou vložku G 10,3 x 38 mm, průřez:
1,5 - 25 mm², AWG: 16 - 4, šířka: 17,5 mm, barva: černá

Údaje

EAN	 4 046356 115971
Balení	1 ks
Celní tarif	85369085
Váha brutto v kusech	0,05907 kg
Informace v katalogu	Strana 535 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
13.12.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	2
Barva	černá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	18 mm
Délka	81 mm
Výška NS 35/7,5	65,5 mm
Výška NS 35/15	73 mm

Technická data

Pojistka	Class CC
Způsob jištění	Skleněná
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	IIIb
Jmenovitý proud I_N	32 A (Proud a napětí jsou určeny vloženou pojistkou)
Jmenovité napětí U_N	600 V (Proud a napětí jsou určeny vloženou pojistkou)

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	25 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	25 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	16
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	4
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	16 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	1,5 mm ²
	16 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	4 mm ²

2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrem max	1,5 mm ²
	10 mm ²
Průřez tuhého vodiče s vložitelným můstkem max	10 mm ²
Průřez ohebného vodiče s vložitelným můstkem max.	10 mm ²
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	12 mm
válečkový kalibr	B 6
Závit šroubu	M5
Utahovací moment min.	2,5 Nm
Utahovací moment max	3 Nm

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Listed, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Jištění		
3061334	FUSE 10,3X38 10A PV	Pojistka, 10,3x38 mm, až 1000 V DC, gPV charakteristika
3061347	FUSE 10,3X38 12A PV	Pojistka, 10,3x38 mm, až 1000 V DC, gPV charakteristika
3061350	FUSE 10,3X38 16A PV	Pojistka, 10,3x38 mm, až 1000 V DC, gPV charakteristika
3061363	FUSE 10,3X38 20A PV	Pojistka, 10,3x38 mm, až 1000 V DC, gPV charakteristika
3061295	FUSE 10,3X38 2A PV	Pojistka, 10,3x38 mm, až 1000 V DC, gPV charakteristika
3061305	FUSE 10,3X38 4A PV	Pojistka, 10,3x38 mm, až 1000 V DC, gPV charakteristika
3061318	FUSE 10,3X38 6A PV	Pojistka, 10,3x38 mm, až 1000 V DC, gPV charakteristika
3061321	FUSE 10,3X38 8A PV	Pojistka, 10,3x38 mm, až 1000 V DC, gPV charakteristika

Montáž

3022218	CLIPFIX 35	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
3022276	CLIPFIX 35-5	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovacím štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnice KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá
0800886	E/NS 35 N	Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m

1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m

Můstky

3009300	EB 2-18	Vložný můstek, Počet pólů: 2, Barva: šedá
3009305	EB 3-18	Vložný můstek, Počet pólů: 3, Barva: šedá
3009299	EB 56-18	Vložný můstek, Počet pólů: 56, Barva: šedá
3009367	EB 56-18/L1-L2-L3	Vložný můstek, Počet pólů: 56, Barva: šedá

Nářadí

1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x4,0x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
---------	-----------------	--

Obecně


3048409	VS-UK 10,3-HESI N 3POL	Spojovací kolík, Barva: černá
---------	------------------------	-------------------------------

Značení

0818124	UC-TMF 10	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 9,6 x 5,1 mm
0824662	UC-TMF 10 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 9,6 x 5,1 mm
0829204	UCT-TMF 10	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 9,4 x 4,7 mm
0829679	UCT-TMF 10 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 9,4 x 4,7 mm
0825031	ZBF10 CUS	Označovací štítek, plochý, lze objednat: v pásech, bílá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 10 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 10 mm
0809997	ZBF10:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 10 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 10 mm

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.