


SAC-4P- 5,0-PVC/M 8FS BK

Obj.č.: 1526282

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1526282>

Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PVC, černá RAL 9005, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M8, Délka kabelu: 5 m

Údaje

EAN	 4 017918 954376
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,1538 kg

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
02.03.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	4
Vnitřní odpor	≤ 5 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ
Délka kabelu	5 m
Délka odstranění izolace volného konce vodiče	50 mm

Obecné parametry

Kódování	A - Standard
----------	--------------

Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP65
	IP67
	IP68
Materiál kontakt	CuSn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	TPU GF
Materiál těla úchytky	TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	PVC černý
Značka kabelu	LiYY
Průřez vodiče	0,25 mm ²
Signální vedení AWG	24
Stavba vodiče signálního vedení	32x 0,10 mm
Průměr žíly, vč. izolace	1,32 mm ±0,02 mm
Síla stěny izolace	≥ 0,23 mm (Izolace žil)
	≥ 0,38 mm (Vnější plášť)
barvy žíly	hnědá, bílá, modrá, černá
Celkové zkrucování	4 žíly podélně stočené
vnější plášť, barva	černá RAL 9005
Vnější průměr kabelu	4,70 mm
Hmotnost kabelu	37 kg/km
Vnější plášť, materiál	PVC
Materiál izolace žíly	PVC
Materiál vodič	čistý pramen Cu
Izolační odpor	≥ 100 MΩ*km
odpor vedení	max. 77,6 Ω/km
Jmenovité napětí vedení	300 V
Zkušební napětí vedení	2500 V

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cULus Listed

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Výkres v měřítku




Zásuvka M8 x 1, přímá

Schéma zapojení




Obsazení kontaktů zdiřky M8

Schématický výkres



Obsazení pólů zásuvky M8, 4pólová,
pohled ze strany zdířky



PVC černý [PVC]

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.