
Výtah z online katalogu

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120V

Obj.č.:: 1527922




http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1527922

Zástrčka ventilu, 3-pólový, Konektor ventilu A, s 1 LED, zapojeno s Varistor, Šroubové připojení, Kabelové šroubení Pg9, Vnější průměr kabelu 6 mm ... 8 mm

| Údaje | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 980962 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85366990 |
| Váha brutto v kusech | 0,02524 kg |
| Informace v katalogu | Strana 110 (PC-2009) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 21.02.2006

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

| | |
|---|---|
| jmenovitý proud při 40 °C | 10 A |
| Jmenovité napětí | 110 V |
| Počet pólů | 3 |

| | |
|---|---|
| Vnitřní odpor | ≤ 15 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C (konektor ventilu) |

**Obecné parametry**

| | |
|---|---|
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Krytí | IP65 |
| Matriál kontaktu konektoru ventilu | CuSn |
| Materiál kontaktního povrchu konektoru ventilu | Ni |
| Materiál kontaktní vložky ventilové zástrčky | PA6 |
| Materiál pouzdra ventilové zástrčky | PA6 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Způsob připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 22 ... 16 |
| Vnější průměr vedení | 6 mm ... 8 mm |
| ukazatel stavu | 1 LED |
| Ochranné zapojení/konstrukční díl ochranného zapojení | Varistor |

## Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku



## Schéma zapojení



## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.