Výtah z online katalogu

SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16/0,5

Obj.č.:: 1419661



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419661

Vestavný konektor senzoru/aktoru, 5pólový, M12-SPEEDCON, s kódováním B, montáž zezadu stěny/vešroubováním závitem M16, s 0,5m TPE lankem, 5 x 0,34 mm²

Údaje	
EAN	4 046356 533515
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0254 kg
Informace v katalogu	Strana 244 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 29.09.2009

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Délka kabelu	0,5 m

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	B - inverzní
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny M16 x 1,5 s plochou maticí
Způsob připojení	Jednotlivá lanka
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	lanko TPE
Průřez vodiče	0,34 mm²
Signální vedení AWG	22
Průměr žíly, vč. izolace	1,2 mm ±0,07 mm
Síla stěny izolace	0,21 mm
barvy žíly	černá, hnědá, modrá, bílá, šedá
Materiál vodič	pocínovaný pramen Cu
Izolační odpor	≥ 20 MΩ*km
odpor vedení	≤ 57,6 mΩ/m
Jmenovité napětí vedení	300 V
Zkušební napětí vedení	2000 V AC

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace	GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma


Výkres v měřítku



Vestavná zástrčka M12




Výřez v pouzdru pro upevňovací závit M16, montážní stěna se závitem




Výřez v pouzdru pro upevňovací závit M16, montážní stěna s průchozím vyvrtaným otvorem (alternativně s plochou jako ochranou proti přetočení)

Schéma zapojení



Obsazení kontaktů zástrčky M12

Schématický výkres



Zobrazení pólů zástrčka M12, 5-pólová, kódování B, pohled od trnů

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.