Výtah z online katalogu

HC-MOT-AFL-SET

Obj.č.:: 1409053



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1409053

Konektor na straně motoru, montáž kovového pouzdra EMC, vč. vložky lisovacích dutinkových kontaktů, s plochým těsněním a lakovacím ochranným krytem, bez lisovacích dutinkových kontaktů, pouzdro s lakovatelnou pasivací tlusté vrstvy

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.09.2010

Údaje

EAN	4 046356 619349
Balení	1 ks
Celní tarif	79070000
Váha brutto v kusech	0,2618 kg
Informace v katalogu	Strana 53 (CAT-2-2013)

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Teplota prostředí (provoz)	-30 °C ... 100 °C
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
Druh ochrany	IP67

Cykly zapojení	≥ 100
Typ konstrukce	MOT
Průřez přípoje	0,35 mm² ... 2,5 mm² (Výkonové lisovací dutinkové kontakty)
	0,14 mm² ... 1 mm² (Řídicí lisovací dutinkové kontakty)
Průřez přípoje AWG	20 ... 14 (Výkonové lisovací dutinkové kontakty)
	26 ... 18 (Řídicí lisovací dutinkové kontakty)
Délka odizolování dílčí žíly	6 mm (Výkonové lisovací dutinkové kontakty)
	4,5 mm (Řídicí lisovací dutinkové kontakty)

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál těsnění	EPDM
Materiál pouzdra	GD-Zn
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál kontaktního povrchu výkonového konektoru	Au
Materiál kontaktního povrchu ovládacího konektoru	Au
Materiál držák kontaktu	PA

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	250 V (signál)
Zatěžovací rázové napětí	6 kV (Výkonový obvod fáze-pouzdro)
	8 kV (Výkonový obvod fáze-fáze)
	4 kV (Řídicí obvod)
Jmenovitý proud	16,5 A (Výkonové kontakty)
	2,5 A (Ovládací kontakty)

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace cCSAus, GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1409257	HC-MOT-AFL-FL-DI	Ploché těsnění pro přírubu
1409147	HC-MOT-SD-L-KU	Lakovací ochranný kryt pro pouzdro na straně motoru
Zástrčka / adaptér		
1600027	CP-HCC 4	Kódovací profil, Barva: červená


Výkres/schéma

Diagram




Zátěžový diagram

Výkres v měřítku




Rozměrový výkres



Výkres příruby (1,5*=rozměry rozhraní min. po tuto výšku).

Schématický výkres



Obsazení pólů strany připojení

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.