Výtah z online katalogu

SACC-DSI-FS-8CON-PG 9/0,5 SCO

Obj.č.:: 1542732



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1542732

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 8pólová, M12-SPEEDCON, montáž zevnitř stěny/vešroubováním se závitem Pg9, s 0,5m TPE lankem, 8 x 0,25 mm²

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.05.2006

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Údaje

EAN	4 046356 097741
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0276 kg
Informace v katalogu	Strana 242 (CAT-2-2013)

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	2 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	8
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Délka kabelu	0,5 m
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny Pg9 s kontramaticí
Způsob připojení	Jednotlivá lanka
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení


Typ kabelu	lanko TPE
Průřez vodiče	0,25 mm²
Signální vedení AWG	24
Stavba vodiče signálního vedení	14x 0,15 mm
Průměr žíly, vč. izolace	1,15 mm ±0,07 mm
Síla stěny izolace	0,21 mm
barvy žíly	hnědá, modrá, bílá, šedá, růžová, zelená, žlutá, červená
Materiál izolace žíly	TPE
Materiál vodič	pocínovaný pramen Cu
Izolační odpor	≥ 20 MΩ*km
odpor vedení	≤ 80 mΩ/m
Jmenovité napětí vedení	300 V
Zkušební napětí vedení	2000 V AC
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení)

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace	GOST, UL Recognized
Vyžádané aprobace:	
Aprobace z:	

Výkres/schéma


Výkres v měřítku



M12 přídavný zástrčkový spoj




Výřez v pouzdru pro upevňovací závit Pg9,
montážní stěna se závitem




Výřez v pouzdru pro upevňovací závit Pg9, montážní stěna s průchozím vyvrtaným otvorem (alternativně s plochou jako ochranou proti přetočení)

Schéma zapojení



Obsazení kontaktů zdířky M12

Schématický výkres



Obsazení pólů zástrčky M12, 8pólová, s kódováním A, pohled ze strany zdířky

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.