

SAC-3P- 2,5-PUR/M 8SIFS

Obj.č.: 1519862


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1519862>

Kabel pro snímače / akční členy, 3-pólový, PUR, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M8, Kódování A, Délka kabelu: 2,5 m

Údaje

EAN	4 046356 019989
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0607 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.06.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V

Počet pólů	3
Vnitřní odpor	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Izolační odpor	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Délka kabelu	2,5 m
Délka odstranění izolace volného konce vodiče	50 mm

Obecné parametry

Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP65
	IP67
Materiál kontakt	CuSn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	TPU GF
Materiál těla úchytky	TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál těsnění	NBR
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	PUR bezhalogenový černý
Značka kabelu	Li9Y11Y-HF
Průřez vodiče	0,25 mm ²
Signální vedení AWG	24
Stavba vodiče signálního vedení	32x 0,10 mm
Průměr žíly, vč. izolace	1,15 mm $\pm 0,05 \text{ mm}$
Síla stěny izolace	$\geq 0,38 \text{ mm}$ (Izolace žil)
barvy žíly	hnědá, modrá, černá
Celkové zkrucování	3 žíly podélně stočené
vnější plášť, barva	černošedá RAL 7021
Vnější průměr kabelu	4,40 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný	44 mm
Počet cyklů ohnutí	4000000
Poloměr ohnutí	44 mm
dráha pojezdu	10 m
Rychlost pojezdu	3 m/s

Hmotnost kabelu	23 kg/km
Vnější plášť, materiál	PUR
Materiál izolace žíly	PP
Materiál vodič	čistý pramen Cu
Izolační odpor	$\geq 100 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$
odpor vedení	$\leq 77,6 \text{ }\Omega/\text{m}$
Jmenovité napětí vedení	300 V
Zkušební napětí vedení	4000 V

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cULus Listed

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Výkres v měřítku




Zdířka M8, Snap In, přímá

Schéma zapojení




Obsazení kontaktů zdířky M8

Schématický výkres



Obsazení pólů zásuvky M8, 3pólová,
pohled ze strany zdířky



PUR bezhalogenový černý [PUR]

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.