

SACC-M12MR-5CON-PG 7-VA

Obj.č.: 1553213


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553213>

Konektor senzoru/aktoru, zástrčka, úhlový, 5pólový, M12, šroubová svorka, provedení z ušlechtilé oceli s rýhováním, kabelové šroubové spojení Pg7

Údaje

EAN	 4 046356 170130
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0223 kg
Informace v katalogu	Strana 23 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
10.11.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C
Obecné parametry	
Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP65
	IP67
	IP69K
Cykly zapojení	≥ 100
Utahovací moment	0,8 Nm ... 1 Nm (Přítlačný šroub)
	0,2 Nm (Šroubové svorky)
	Screw plug insert with sleeve housing as far it will go
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál těla úchytky	PBT
Materiál rýhovaná matice	ušlechtilá ocel
Materiál těsnění	NBR
Způsob připojení	Šroubové připojení
Průřez vodiče	0,25 mm² ... 0,75 mm²
Průřez vedení AWG	24 ... 18
Pokyn pro montáž	Obraz pólů lze otočit v rastru 90° ke kabelovému vývodu
	Žíly můžete zapojit jak s koncovkami vodičů, tak i bez nich
Vnější průměr vedení	4 mm ... 6 mm
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1436505	SACC-M12-SET/2,5-3,5	Konektor senzoru/aktoru, příslušenství, přitlačný šroub a těsnění Pg7, pro nestíněné konektory M12, průměr kabelu 2,5 mm - 3,5 mm


Výkres/schéma

Výkres v měřítku



úhlová vidlice M12 x 1

Schématický výkres



Zobrazení pólů zástrčky M12, 5-pólový, kódování A, pohled od trnů

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.