

SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR

Obj.č.: 1693746


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1693746>

Kmenový kabel, Počet zásuvných míst: 10, Počet pólů: 14, ukazatel stavu: Ne, Univerzální; Přípojka kmenového vedení: Zástrčka M16, PUR/PVC, Délka vedení: 5 m, Stínění: ne

Údaje

EAN	 4 017918 189082
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,6254 kg
Informace v katalogu	Strana 177 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
06.03.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí	125 V AC
	150 V DC
Počet pólů	14
Počet zásuvných míst	10
Krytí	IP67

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka)
----------------------------	-------------------------------------

Data kmenového vedení/připojovací data

Způsob připojení	Zástrčka M16
Délka kabelu	5 m
Typ kabelu	kmenové vedení vhodné pro tažný řetěz
Průřez signální vedení	10x 0,34 mm ²
Signální vedení AWG	22
Stavba vodiče signálního vedení	42x 0,10 mm
Průřez napájecí napětí	2x 0,75 mm ²
Napájecí napětí AWG	18
stavba vodiče napájení	96x 0,10 mm
Vnější průměr	9,1 mm
Cykly ohybu maximální	1500000
Poloměr ohnutí	100 mm
dráha pojezdu	2 m
Rychlost pojezdu	2 m/s
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 90 °C (při pevném položení)
	-5 °C ... 80 °C (při pohyblivém položení)

Údaje o materiálu


Materiál pouzdra	PUR
Materiál kontakt strana kmenového kabelu	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu	pozlacená
Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele	TPU
Materiál plášť závitu	Slitina mědi
Materiál povrchu pláště závitu	poniklovaný
Materiál těsnění	NBR

Přiřazení svorek

Zásuvné místo/pól = pin = barva žíly	1 / 4 (A) = P = WH
--------------------------------------	--------------------

	2 / 4 (A) = J = GN
	3 / 4 (A) = T = YE
	4 / 4 (A) = S = GY
	5 / 4 (A) = G = PK
	6 / 4 (A) = R = RD
	7 / 4 (A) = E = BK
	8 / 4 (A) = O = VT
	9 / 4 (A) = C = WH/PK
	10 / 4 (A) = N = PK/BN
	1-10 / 1 (+120 V) = A+M = BN
	1-10 / 3 (0 V) = L+U = BU

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma


Schéma zapojení



Obsazení kontaktů zásuvky M16

Schématický výkres

PUR/PVC černý [PUR]



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.