Výtah z online katalogu

SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5

Obj.č.:: 1440818

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu výrobku



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440818

Osazený nosič kontaktů a izolační těleso s lanky 0,5 m a lisovacími dutinkovými kontakty

Údaje	
EAN	4 046356 533621
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,01393 kg
Informace v katalogu	Strana 238 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 29.09.2009

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Způsob montáže	Montáž zpředu stěny Čtyřhranná příruba délka strany 25 mm
Způsob připojení	Lisovací dutinkové kontakty
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	lanko TPE
Signální vedení AWG	22
Stavba vodiče signálního vedení	0,34 mm
Vnější plášť, materiál	TPE
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení)
	-25 °C ... 85 °C (kabel, pohyblivé uložení)

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace	GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Schéma zapojení



Obsazení kontaktů zástrčky M12

Schématický výkres



Zobrazení pólů zástrčky M12, 5-pólový, kódování A, pohled od trnů

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.