
Výtah z online katalogu

MT 1,5-TWIN

Obj.č.:: 3001682



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3001682

Průchozí svornice, Průřez: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Typ připojení: Šroubové připojení, Šířka: 4,2 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 15

Údaje

EAN	4 017918 100858
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00345 kg
Informace v katalogu	Strana 604 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	2
Počet přípojek	3
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	4,2 mm
Délka	28 mm

Technická data

Zatěžovací rázové napětí	4 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I_N	17,5 A (Součtový proud všech připojených vodičů nesmí překročit max. zatěžovací proud.)
Jmenovité napětí U_N	400 V
Otevřená boční stěna	ja

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	16
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	0,75 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,25 mm²
	0,75 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,14 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	0,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,14 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	0,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra max	0,34 mm²
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	6 mm

válečkový kalibr	A 1
Závit šroubu	M2
Utahovací moment min.	0,22 Nm
Utahovací moment max	0,25 Nm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace	CSA, GOST, KEMA-KEUR, UL Recognized, BV, DNV, GL, LR, CCA

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kryt		
3002979	D-MT 1,5-TWIN	Zakončovací kryt, Délka: 28 mm, Šířka: 1 mm, Barva: šedá
Montáž		
1401637	E/MBK	Koncovka, šířka: 6,2 mm, barva: šedá
1401763	NS 15 AL PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: hliník, perforovaná, výška 5,5 mm, šířka 15 mm, délka: 2 m
1401682	NS 15 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 5,5 mm, šířka 15 mm, délka: 2 000 mm
1401695	NS 15 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 5,5 mm, šířka 15 mm, délka: 2 m
1204096	NS 15 WH PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, perforovaná, výška 5,5 mm, šířka 15 mm, délka: 2 m
Můstky		
3001569	FBRN 4-4 N	Pevný můstek, Počet pólů: 4, Barva: hliník
3001572	FBRN 5-4 N	Pevný můstek, Počet pólů: 5, Barva: hliník
3001585	FBRN 6-4 N	Pevný můstek, Počet pólů: 6, Barva: hliník
3001598	FBRN 7-4 N	Pevný můstek, Počet pólů: 7, Barva: hliník

3001608	FBRN 8-4 N	Pevný můstek, Počet pólů: 8, Barva: hliník
3001624	FBRN 10-4 N	Pevný můstek, Počet pólů: 10, Barva: stříbrná
3001637	FBRN 20-4 N	Pevný můstek, Počet pólů: 20, Barva: hliník

Nářadí


1205037	SZS 0,4X2,5 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 0,4x2,5x80 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

Značení

0818166	UC-TMF 4	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 3,6 x 5,1 mm
0824630	UC-TMF 4 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 3,6 x 5,1 mm
0828742	UCT-TMF 4	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 3,4 x 4,7 mm
0829651	UCT-TMF 4 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 3,4 x 4,7 mm
0825023	ZBF 4 CUS	Označovací štítek, plochý, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,2 x 5,2 mm
0808587	ZBF 4:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 4 mm, Velikost popisovaného pole: 4,2 x 5,2 mm

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.