

# SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP

Obj.č.: 1510722


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1510722>

Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, Kódování A, na Zásuvka přímo M12, Kódování A a přímá zásuvka M12, Kódování A, Délka kabelu: 0,3 m, paralelní rozvodka

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 901561 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                  |
| Celní tarif          | 85444290                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,0507 kg                                                                                             |
| Informace v katalogu | Strana 305 (CAT-8-2013)                                                                               |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
02.03.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| jmenovitý proud při 40 °C | 4 A    |
| Jmenovité napětí          | 250 V  |
| Počet pólů                | 4      |
| Vnitřní odpor             | ≤ 5 mΩ |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Izolační odpor             | ≥ 100 MΩ                            |
| Délka kabelu               | 0,3 m                               |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |

#### Obecné parametry

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Kódování                 | A - Standard                         |
| Kategorie přepětí        | II                                   |
| Stupeň znečištění        | 3                                    |
| Krytí                    | IP65                                 |
|                          | IP67                                 |
|                          | IP68                                 |
| Cykly zapojení           | ≥ 100                                |
| Materiál kontakt         | CuSn                                 |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au                                |
| Materiál držák kontaktu  | TPU GF                               |
| Materiál těla úchytky    | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
| Materiál rýhovaná matice | Zinkový odlitek, niklovaný           |
| Materiál těsnění         | NBR                                  |
| ukazatel stavu           | ne                                   |
| Zkušební napětí          | 2500 V                               |

#### Parametry vedení

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ kabelu                      | PUR bezhalogenový černý                   |
| Typ kabelu (zkrácené označení)  | PUR                                       |
| Značka kabelu                   | Li9Y11Y-HF                                |
| UL AWM Style                    | 20549                                     |
| Průřez vodiče                   | 4x 0,34 mm <sup>2</sup> (Signální vedení) |
| Signální vedení AWG             | 22                                        |
| Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm                               |
| Průměr žíly, vč. izolace        | 1,27 mm ±0,02 mm (Signální vedení)        |
| Síla stěny izolace              | ≥ 0,21 mm (Izolace žil)                   |
|                                 | ≥ 0,8 mm (Vnější plášť)                   |
| barvy žíly                      | hnědá, bílá, modrá, černá                 |
| Celkové zkrucování              | 4 žíly podélně stočené                    |
| Stoupání celkového zkrucování   | 49,5 mm                                   |
| vnější plášť, barva             | černošedá RAL 7021                        |

|                                                |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Vnější průměr kabelu D                         | 4,7 mm ±0,15 mm                                      |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno  | 23,5 mm                                              |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 47 mm                                                |
| Počet cyklů ohnutí                             | 4000000                                              |
| Poloměr ohnutí                                 | 47 mm                                                |
| dráha pojezdu                                  | 10 m                                                 |
| Rychlost pojezdu                               | 3 m/s                                                |
| Zrychlení                                      | 10 m/s <sup>2</sup>                                  |
| Hmotnost kabelu                                | 30 kg/km                                             |
| Vnější plášť, materiál                         | PUR                                                  |
| Materiál izolace žíly                          | PP                                                   |
| Materiál vodič                                 | čistý pramen Cu                                      |
| Izolační odpor                                 | ≥ 1 GΩ*km                                            |
| odpor vedení                                   | max. 58 Ω/km (při 20 °C)                             |
| Jmenovité napětí vedení                        | ≤ 300 V                                              |
| Zkušební napětí vedení                         | ≥ 3000 V                                             |
| Zvláštní vlastnosti                            | vhodný pro tažný řetěz                               |
|                                                | bez silikonu                                         |
|                                                | Bez látek narušujících smáčení laku                  |
|                                                | flexibilní                                           |
| Odolnost vůči plameni                          | podle UL-Style 20549                                 |
|                                                | podle FT1 dle UL 758                                 |
| Bezhalogenovost                                | podle DIN VDE 0472 část 815                          |
|                                                | podle DIN EN 50267-2-1                               |
| Odolnost vůči olejům                           | podle DIN EN 60811-2-1                               |
| Jiná odolnost                                  | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
|                                                | odolné proti hydrolýze a mikrobům                    |
|                                                | podmíněně odolné vůči UV podle EN ISO 4892-2-A       |
| Teplota prostředí (provoz)                     | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení)              |
|                                                | -25 °C ... 80 °C (kabel, pohyblivé uložení)          |

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Listed

Vyžádané aprobační:

Aprobační z:


#### Příslušenství

| Informace                         | Popis                 | Popis výrobku                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jištění</b>                    |                       |                                                                                                                                                                       |
| 1558991                           | SAC-M12-EXCLIP-F      | Pojistná sponka pro stranu zdířky různých zásuvných konektorů senzorů/aktorů M12, zabráňující oddělení zásuvkových spojení bez nářadí                                 |
| 1558988                           | SAC-M12-EXCLIP-M      | Pojistná sponka pro stranu kolíku různých zásuvných konektorů senzorů/aktorů M12, zabráňující oddělení zásuvkových spojení bez nářadí                                 |
| <b>Nářadí</b>                     |                       |                                                                                                                                                                       |
| 1208432                           | SAC BIT M12-D15       | Zásuvný nástavec k montáži kabelů senzoru/aktoru s konektorem M12 a pro konektor M12 technikou zářezového spoje QUICKON, pro 4mm šestihranný pohon                    |
| 1208429                           | TSD 04 SAC            | Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 0,4 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro konektory M12                                                          |
| 1212224                           | TSD-M 1,2NM           | Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 - 1,2 Nm                                                                                         |
| 1212600                           | TSD-M SAC-BIT ADAPTER | Adaptérový bit, pro momentové nástroje TSD-M..., E6,3-1/4" pohon, s šestihranem 4 mm pro uchycení SAC bitů                                                            |
| <b>Ochranné a uzavírací prvky</b> |                       |                                                                                                                                                                       |
| 1430873                           | PROT-M12 FS-PA-CHAIN  | Uzavírací krytka M12 z plastu s upevňovací páskou pro vedení senzoru, pro neobsazené zástrčky M12                                                                     |
| 1430899                           | PROT-M12 MS-PA-CHAIN  | Uzavírací krytka M12 s upevňovací páskou pro vedení senzoru, pro neobsazené zásuvky M12                                                                               |
| <b>Značení</b>                    |                       |                                                                                                                                                                       |
| 1051993                           | B-STIFT               | Značkováč, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm                                    |
| 1013944                           | PABA RD/15            | Zástrčný štítek, Pás, červená, nepotíštěná, popisovatelná pomocí: Plotter, Způsob montáže: Navlečení, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm |
| 1013151                           | PABA WH/15            | Zástrčný štítek, Pás, bílá, nepotíštěná, popisovatelná pomocí: Plotter, Způsob montáže: Navlečení, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm    |


|         |            |                                                                                                                                                                     |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1013698 | PABA YE/15 | Zástrčný štítek, Pás, žlutá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Navlečení, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm |
| 1013122 | PATO 2/15  | Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotíštěné, Způsob montáže: Připnutí, průměr kabelu: 2,8-4,4 mm, Velikost popisovaného pole: 4 x 15 mm                          |
| 1013135 | PATO 3/15  | Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotíštěné, Způsob montáže: Připnutí, průměr kabelu: 4,4-6,7 mm, Velikost popisovaného pole: 4 x 15 mm                          |
| 1013148 | PATO 4/15  | Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotíštěné, Způsob montáže: Připnutí, průměr kabelu: 6,7-10 mm, Velikost popisovaného pole: 4 x 15 mm                           |

## Výkres/schéma


Výkres v měřítku



Zástrčka M12 x 1, rozbočovač Y




přímá zásuvka M12 x 1



přímá zásuvka M12 x 1


Schéma zapojení




Obsazení kontaktů zástrčky Y M12 a zdírek M12

Schématický výkres

---




Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním A, pohled ze strany kolíku



Obsazení pólů zdířky M12, 4pólová, s kódováním A, pohled ze strany zdířky

PUR bezhalogenový černý [PUR]



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.