

OV-24DC/350DC/1

Obj.č.: 2982634


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2982634>

Elektronické relé, k zesílení signálu a galvanickému oddělení řídicích a zatěžovacích okruhů, zásuvné do připájené patice SIM-AMS, resp. s přípojkou desky plošných spojů k přímé montáži na desku plošných spojů, vstup: 4,25-32 V DC, výstup: 1-350 V DC/1 A

Údaje

EAN	 4 046356 131988
Balení	1 ks
Celní tarif	85362010
Váha brutto v kusech	0,023 kg
Informace v katalogu	Strana 558 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
15.03.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Vstupní data

Vstupní jmenovité napětí U_N	24 V DC
Rozsah vstupního napětí	4,25 V DC ... 32 V DC
Práh sepnutí „0“ signál napětí	< 1 V DC
Práh sepnutí „1“ signál napětí	> 3,3 V DC

Typický vstupní proud při U_N	15 mA
Doba sepnutí typická	< 100 μ s
Typická doba odpojení	< 250 μ s
Přenosová frekvence	100 Hz

Výstupní data

rozsah výstupního napětí	1 V DC ... 350 V DC
Mezní trvalý proud	1 A (viz křivka snížení výkonu)
Minimální zatěžovací proud	1 mA
Svodový proud	100 μ A
Rázový proud	20 A (tp = 1 s)
Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu	0,5 V
Výstupní obvod	2 vodič
Ochranný název	Ochrana proti přepólování
Ochranné zapojení/konstrukční díl ochranného zapojení	dioda na ochranu proti přepólování

Obecná data

Šířka	10,5 mm
Výška	43 mm
Hloubka	25,4 mm
Zkušební napětí vstup/výstup	4 kV (50 Hz, 1 min.)
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 80 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 80 °C
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	osaditelné v odstupu > 9 mm
Provozní režim	100 % ED
Normy/předpisy	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 55011
Zatěžovací rázové napětí / izolace	Základní izolace

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Diagram



Výkres v měřítku





Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.