Výtah z online katalogu

ST-OV2- 24DC/ 24DC/5

Obj.č.:: 2905491

Vyobrazení ukazuje variantu ST-OV 2- 5 DC/ 24 DC/5



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2905491

Zásuvné výkonové elektronické relé, se světelnou indikací a ochranným zapojením ve vstupním a výstupním obvodu, vstup: 24 V DC, výstup: 3-30 V DC/maximálně 5 A, zásuvné do bloků svornicových základen

Údaje	
EAN	4 017918 079444
Balení	1 ks
Celní tarif	85364190
Váha brutto v kusech	0,04038 kg
Informace v katalogu	Strana 91 (IF-2005)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 20.10.2006

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Vstupní data

Vstupní jmenovité napětí U_N	24 V DC ±20 %

Práh sepnutí signál „0“ vztažený na U_N	≤ 0,4
Práh sepnutí signál „1“ vztažený na U_N	≥ 0,8
Typický vstupní proud při U_N	7 mA
Doba sepnutí typická	50 µs
Typická doba odpojení	200 µs
ukazatel stavu	žlutá LED
Ochranný název	Ochrana proti přepólování
	ochrana proti přepětí
Ochranné zapojení/konstrukční díl ochranného zapojení	dioda na ochranu proti přepólování
Přenosová frekvence	300 Hz

Výstupní data

rozsah výstupního napětí	3 V DC ... 30 V DC
Mezní trvalý proud	5 A (viz křivka snížení výkonu)
Hraniční hradicí napětí	30 V DC (závěrné napětí kolektor-emitor)
Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu	0,3 V
Výstupní obvod	2-vodič bez ukostření
Ochranný název	Ochrana proti přepólování
	ochrana proti přepětí
Ochranné zapojení/konstrukční díl ochranného zapojení	dioda na ochranu proti přepólování

Obecná data

Šířka	14,6 mm
Výška	33 mm
Hloubka	66,5 mm
zkušební napětí vstup/výstup	2,5 kV AC
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0110

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace	GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma


Diagram



3 power optocouplers mounted in rows with zero spacing, horizontally, or with spacing of > 10 mm, vertically.
4 power optocouplers mounted in rows with zero spacing, vertically.

Schéma zapojení





Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.