

EMG 45-LED 14S/24

Obj.č.: 2952334


Obrázek ukazuje variantu EMG 45-LED 14S/ 5


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2952334>

Zobrazovací modul, se 14 červenými LED a společným zpětným vodičem, vstupní napětí 24 V DC



Údaje

EAN	 4 017918 084431
Balení	1 ks
Celní tarif	85318095
Váha brutto v kusech	0,10076 kg
Informace v katalogu	Strana 263 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
10.05.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Vstupní napětí	24 V DC
Příkon proudu na světelnou indikaci	cca. 3 mA
Ukazatel stavu	14 LED
Šířka	45 mm

Výška	75 mm
Hloubka	47,5 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 45 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 60 °C
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	možnost řazení bez odstupu

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3
Způsob připojení	Šroubové připojení

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Značení

2947035	EMG-GKS 12	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm
---------	------------	--

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.