

# ST-REL2-KG230AC/1AU

Obj.č.: 2826486

Vyobrazení ukazuje variantu ST-REL 2-KG 24/1 AU


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2826486>

Hlavice relé, osazená malým spínacím relé, kontakty (AgPd60):  
malé zátěže, 1 spínací kontakt, vstupní napětí 230 V AC, s optickou  
indikací, pro osazení na svornicové základny

Údaje	
EAN	 4 017918 077952
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85364900
Váha brutto v kusech	0,0354 kg
Informace v katalogu	Strana 87 (IF-2005)

#### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
20.06.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Strana cívky

Vstupní jmenovité napětí $U_N$	230 V AC
Rozsah vstupního napětí vztažený na $U_N$	0,8 ... 1,06
Jmenovitý vstupní proud při $U_{IN}$	5 mA
Doba odezvy typická	4 ms ... 10 ms (při AC)
Rozsah odpadnutí typický	4 ms ... 10 ms (při AC)
Ukazatel provozního napětí	ano
Ochranné spínání	Můstkový usměrňovač můstkový usměrňovač ochrana proti přepětí Varistor

### Kontaktní strana


Provedení kontaktů	Dvojitý kontakt, 1 spínací kontakt
Materiál kontaktu	AgPd60, tvrdě zlacený
Spínací napětí maximální	30 V AC 36 V DC
zapínací proud maximální	0,2 A
Mezní trvalý proud	0,5 A
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně	5 W (při 24 V DC)
Poznámka	<b>následující hodnoty platí při porušené zlaté vrstvě</b>
Spínací napětí maximální	125 V AC
Mezní trvalý proud	2 A
zapínací proud maximální	2 A
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně	29 W (při 24 V DC) 29 W (při 48 V DC) 29 W (při 60 V DC) 60 VA (při 250 V AC)

### Obecná data

Šířka	14,6 mm
Výška	33 mm
Hloubka	66,5 mm
Zkušební napětí cívka relé/reléový kontakt	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Provozní režim	100 % ED

Životnost mechanická	cca. $2 \times 10^7$ počet sepnutí
Normy/předpisy	DIN VDE 0110b, vel. C pro 250 V AC
	IEC 60255/DIN VDE 0435 (v příslušných částech)
	DIN EN 50178/VDE 0160 (v příslušných částech)
	EN 60730/DIN VDE 0631
	DIN VDE 0160 (v příslušných částech)

### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

### Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Obecně</b>		
2777030	UDK-RELG 2	Základna relé se svorkami s oboustrannou zkušební odbočkou a se zdvojeným připojením, pro nosnou lištu NS 32 a NS 35/7,5, se zakončovacím krytem, pro konektory ST-REL..., ST-OV... a ST-OE..., 2-pólové
2820262	URELG 2	Základna relé se šroubovými svorkami, pro nosnou lištu NS 32 a NS 35/7.5, se zakončovacím krytem, pro konektory ST-REL..., ST-OV... a ST-OE..., 2-pólové
2820835	URELG 2-PMTK	Základna relé se svorkami s oboustrannou zkušební odbočkou a nožovým odpojením, pro nosnou lištu NS 32 a NS 35/7,5, se zakončovacím krytem, pro konektory ST-REL..., ST-OV... a ST-OE..., 2-pólové
2829904	ZFK-RELG 2	Základna relé s pružinovými svorkami, pro nosnou lištu NS 35/7.5, se zakončovacím krytem, pro konektory ST-REL..., ST-OV... a ST-OE..., 2-pólové

Výkres/schéma

Schéma zapojení



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.