

PSR-SPF- 24UC/URM/4X1/2X2


Obj.č.: 2981457


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2981457>

Univerzální bezpečnostní relé s nuceným vedením kontaktů, připojení pružinou, 4 spínací kontakty, 2 rozpojovací kontakty, šířka: 40 mm



Údaje

EAN	 4 017918 987794
Balení	1 ks
Celní tarif	85044090
Váha brutto v kusech	0,1215 kg
Informace v katalogu	Strana 99 (CAT-8-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
30.03.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Vstupní data

Vstupní jmenovité napětí U_N	24 V AC/DC
Rozsah vstupního napětí vztažený na U_N	0,8 ... 1,1
Typický vstupní proud při U_N	52 mA
Doba odezvy typická	10 ms
typická doba návratu	10 ms

Výstupní data

Provedení kontaktů	4 spínač 2 rozpojovač
Materiál kontaktu	AgSnO ₂
Spínací napětí maximální	250 V AC/DC
Spínací napětí minimální	15 V AC/DC
Mezní trvalý proud	6 A (součtový proud na vyžádání)
zapínací proud maximální	6 A
Zapínací proud minimální	25 mA
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně	144 W (24 V DC, $\tau = 0$ ms) 288 W (48 V DC, $\tau = 0$ ms) 77 W (110 V DC, $\tau = 0$ ms) 88 W (220 V DC, $\tau = 0$ ms) 1500 VA (250 V AC, $\tau = 0$ ms)
Vypínací výkon (induktivní zátěž) maximálně	48 W (24 V DC, $\tau = 40$ ms) 40 W (48 V DC, $\tau = 40$ ms) 35 W (110 V DC, $\tau = 40$ ms) 33 W (220 V DC, $\tau = 40$ ms)
Spínací výkon minimální	0,4 W
Výstupní zabezpečení	10 A gL/gK NEOZED (Spínač) 4 A gL/gK NEOZED (Rozpojovač)

Obecná data

Šířka	40 mm
Výška	111 mm
Hloubka	56 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 55 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
typ relé	Elektromechanicky nuceně vedené, prachotěsné relé.
Životnost mechanická	cca. 10 ⁷ počet sepnutí
Montážní poloha	libovolně
Název	Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody
Normy/předpisy	ČSN EN 50178/VDE 0160 EN 50205
Zatěžovací rázové napětí / izolace	4 kV / základní izolace (bezpečné oddělení, zesílená izolace a 6 kV mezi vstupním proudovým okruhem a povolovacími trasami.)

Zatěžovací izolační napětí	250 V
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	III

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	10 mm
Způsob připojení	Pružinový spoj

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cULus Listed, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.