

SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12MS

Obj.č.: 1525775

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1525775>

Kabel pro snímače / akční členy, 5-pólový, PUR, fialová RAL 4001, Zástrčka přímo M12, Kódování A, na Zástrčka přímo M12, Kódování A, Délka kabelu: 1 m

Ethernet 

Údaje

EAN	 4 017918 950279
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0929 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
02.03.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 5 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ
Délka kabelu	1 m

Obecné parametry

Kódování	A - Standard
----------	--------------

Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP65
	IP67
	IP68
Cykly zapojení	≥ 100
Materiál kontakt	CuSn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	TPU GF
Materiál těla úchytky	TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	CAN Bus/DeviceNet
Typ kabelu (zkrácené označení)	920
Průřez vodiče	2x 0,25 mm ² (Signální vedení)
	2x 0,34 mm ² (Napájecí zdroj)
	1x 0,34 mm ² (lanko tvarové vložky)
Signální vedení AWG	24
Napájecí napětí AWG	22
Stavba vodiče signálního vedení	19x 0,13 mm
stavba vodiče napájení	19x 0,15 mm
Průměr žíly, vč. izolace	1,95 mm ±0,05 mm (Signální vedení)
	1,4 mm ±0,05 mm (Napájecí zdroj)
barvy žíly	červeno-černá, modro-bílá
krouceného páru	2 žíly v páru
druh párového stínění	hliníkem pokovená polyesterová fólie
Celkové zkrucování	2 páry kolem lanka tvarové vložky ve středu jádra
Stínění	Opletení z pocínovaných měděných drátků
Optický kryt stínění	80 %
vnější plášť, barva	fialová RAL 4001
Vnější průměr kabelu D	6,7 mm ±0,3 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno	67 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný	67 mm

Počet cyklů ohnutí	2000000
Poloměr ohnutí	67 mm
dráha pojezdu	4,5 m
Rychlost pojezdu	3 m/s
Zrychlení	3 m/s ²
Vnější plášť, materiál	PUR
Materiál izolace žíly	pěnový PE (Signální vedení)
	PE (Napájecí zdroj)
Materiál vodič	pocínovaný pramen Cu
Izolační odpor	≥ 5 GΩ*km (Signální vedení)
	≥ 5 GΩ*km (Napájecí zdroj)
Provozní kapacita	nom. 40 nF (Signální vedení)
Vlnová impedance	120 Ω ± 12 Ω (při 1 MHz)
Jmenovité napětí vedení	max. 300 V
Zkušební napětí vedení	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Odolnost vůči plameni	UL 1581, Sec. 1060 (FT-1)
	IEC 60332-1
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení)
	-20 °C ... 70 °C (kabel, pohyblivé uložení)

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku




Vidlice M12 x 1, přímá, stíněná




Vidlice M12 x 1, přímá, stíněná

Schématický výkres



Zobrazení pólů zástrčky M12, 5-pólový,
kódování A, pohled od trnů



Zobrazení pólů zástrčky M12, 5-pólový,
kódování A, pohled od trnů

CAN Bus/DeviceNet [920]



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.