

SACCBP-M12MS-6CON-M16/0,5-970

Obj.č.: 1429059


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1429059>

Vestavná zástrčka sběrnice systému, VARAN, 6pólová, M12, stíněná, montáž zezadu stěny/vešroubováním se závitem M16, s kabelem sběrnice 0,5 m



Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
10.10.2007



Údaje

EAN	 4 046356 323017
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0706 kg
Informace v katalogu	Strana 324 (PC-2011)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	2 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	8
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ

Izolační odpor	≥ 100 MΩ
Délka kabelu	0,5 m
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 80 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Mosaz, niklovaná
Materiál těsnění	NBR
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	VARAN
Typ kabelu (zkrácené označení)	970
Značka kabelu	Li9YD12Y
konstrukce kabelu	1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19
Průřez vodiče	2x 0,25 mm ² (Signální vedení)
	4x 0,38 mm ² (Napájecí zdroj)
Signální vedení AWG	24
Napájecí napětí AWG	22
Stavba vodiče signálního vedení	19x 0,13 mm
stavba vodiče napájení	19x 0,16 mm
Průměr žíly, vč. izolace	1,35 mm (Signální vedení)
	1,5 mm (Napájecí zdroj)
barvy žíly	hnědá, modrá, bílá/oranžová, bílá/zelená, zelená, oranžová
krouceného páru	2 žíly v páru
druh párového stínění	Pletení z pocínovaných měděných drátků, pokrytí 90%
Celkové zkrucování	3 páry k jádru
Stínění	Opletení z pocínovaných měděných drátků
Optický kryt stínění	95 %
vnější plášť, barva	černá RAL 9005

Vnější průměr kabelu D	7,8 mm ± 0,2 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno	≥ 93 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný	≥ 93 mm
Počet cyklů ohnutí	3000000
Poloměr ohnutí	93 mm
dráha pojezdu	2 m
Rychlost pojezdu	1 m/s
Zrychlení	2 m/s ²
Hmotnost kabelu	81 kg/km
Vnější plášť, materiál	SANTOPRENE bez obsahu halogenů
Materiál vodič	čistý pramen Cu
Izolační odpor	5 GΩ*km (Světlovodné datové vedení)
odpor vedení	77 Ω/m (Světlovodné datové vedení)
Vlastnosti přenosu (kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Provozní kapacita	50 nF (Světlovodné datové vedení)
Vlnová impedance	100 Ω ± 15 %
Jmenovité napětí vedení	125 V (Světlovodné datové vedení)
	48 V (Napájecí zdroj)
Zkušební napětí vedení	2000 V (Napájecí zdroj)
	max. 700 V AC (Světlovodné datové vedení)
Bezhalogenovost	podle DIN EN 50267-2-1
Teplota prostředí (provoz)	0 °C ... 50 °C (při instalaci)
	-20 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení)

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku




M12 přídavný zástrčkový spoj



Výřez v pouzdru pro upevňovací závit
M16, montážní stěna s průchozím
vyvrtaným otvorem (alternativně s plochou
jako ochranou proti přetočení)


Schéma zapojení



Obsazení kontaktů zástrčky M12

Schématický výkres

Obsazení pólů zástrčky M12, 8pólová, pohled ze strany kolíku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.