

SACC-EC-MSD-4CON-M16/0,5 SCO

Obj.č.: 1552256


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1552256>

Montážní konektor sběrnice systému, 4-pólový, Vestavná zástrčka přímá M12-SPEEDCON, Kódování D, Montáž zpredu stěny, polohovatelná, M16 x 1,5, Jednotlivá lanka, Délka kabelu: 0,5 m




Údaje

EAN	 4 046356 153454
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0238 kg
Informace v katalogu	Strana 234 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
17.08.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Poznámka	Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	250 V

Počet pólů	4
Vnitřní odpor	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Izolační odpor	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Délka kabelu	0,5 m
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	D - data
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž z předu stěny, polohovatelná M16 x 1,5 s kontramaticí
Způsob připojení	Jednotlivá lanka
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Poznámka	Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
Typ kabelu	lanko TPE
Průřez vodiče	0,34 mm ²
Signální vedení AWG	22
Stavba vodiče signálního vedení	7x 0,25 mm
Průměr žíly, vč. izolace	1,2 mm $\pm 0,07 \text{ mm}$
Síla stěny izolace	0,21 mm
barvy žíly	žlutá, oranžová, bílá, modrá
Materiál izolace žíly	TPE
Materiál vodič	pocínovaný pramen Cu
Izolační odpor	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
odpor vedení	$\leq 57,6 \text{ m}\Omega/\text{m}$
Jmenovité napětí vedení	300 V

Zkušební napětí vedení	2000 V AC
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení)

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Výkres v měřítku




Vestavná zástrčka M12

Schéma zapojení



připojení kontaktů konektoru M12

Schématický výkres



Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním D, pohled ze strany kolíku

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.