

UW 25-POT

Obj.č.: 3073500


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3073500>

Průchodková svorka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Zátěžový proud: 125 A, Průřez: 6 mm² - 35 mm², AWG 8 - 3, Směr připojení vodiče ke směru zasunutí: 0 °, Šířka: 15,1 mm, Barva: šedá

Údaje

EAN	 4 046356 344678
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,04683 kg
Informace v katalogu	Strana 615 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
07.02.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	2
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	15,1 mm
-------	---------

Technická data

Zatěžovací proud maximální	125 A
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I_N	101 A
Jmenovité napětí U_N	800 V s distanční deskou
Otevřená boční stěna	nein

Data připojení

Poznámka	Upozornění: V oblasti Download najdete povolení výrobků, průřezy připoje a pokyny pro připojení hliníkových vodičů.
Min. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	35 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	10 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	25 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	10
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	2
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	4 mm ²
	25 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	10 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	10 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	10 mm ²

2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdem max	2,5 mm ²
	10 mm ²
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	19 mm
válečkový kalibr	B7
Závit šroubu	M5
Utahovací moment min.	4 Nm
Utahovací moment max	4,5 Nm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x6,5x150 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Obecně		
3074402	DP-UW 25	Distanční deska, Barva: šedá
3074075	POT-UW 25	Těsnicí deska, Barva: šedá
3074541	UW 25-F	Víko příruby, Barva: šedá
Značení		
0828295	TMT (EX9,5)R	Značkovače pro svorky, Cívka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Způsob montáže: Zajištění v univerzální drážce štítku, Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 9,5 x 50000 mm

0816605	TMT 100 R	Značkovače pro svorky, Cívka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, neperforovaný, Způsob montáže: Zajištění v univerzální drážce štítku, Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 6,35 x 101,5 mm
0811972	ZB 15:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 15,2 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 15,1 mm
0811202	ZBF 15:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 15 x 5,2 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.