

SACC-DSI-MSB-5CON-L180/SCO SH

Obj.č.: 1553051


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553051>

Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, 5pólová, M12-SPEEDCON, stíněná, s kódováním B, montáž zevnitř stěny/vešroubováním se závitem Pg9, s přímým pájeným spojem



Údaje

EAN	 4 046356 162241
Balení	20 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,01352 kg
Informace v katalogu	Strana 188 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
29.09.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ

Izolační odpor	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	B - inverzní
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny Pg9 s plochou maticí
Způsob připojení	Pájecí trny
Délka pájecích kontaktů	6 mm
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


UL Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Výkres v měřítku




M12 přídavný zástrčkový spoj




Montážní otvor s ochranou proti protočení
pro závit Pg9

Čelní pohled M12



Schématický výkres



Zobrazení pólů zástrčka M12, 5-pólová, kódování B, pohled od trnů

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.