

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE

Obj.č.: 1642182


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1642182>

Spojka vedení QUICKON, černá, 3+PEpólová, 0,75 mm² ... 1,5 mm² / 500 V / 15 A, pro průměr kabelu 6 mm ... 12 mm.

Údaje

EAN	 4 017918 951177
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0364 kg
Informace v katalogu	Strana 382 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.08.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné parametry

Pokyn pro montáž	Při obnoveném kontaktování vodiče se tento musí odříznout nad posledním kontaktním místem. Komponenty QUICKON smějí být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení / napětí.
Barva	černá
Technika připojení	Připojka QUICKON
Způsob připojení	Připojka IDC

Počet pólů	4
Klíčový otvor čepičkové matice	19 mm
Utahovací moment čepičková matice	3 Nm
Držák kontaktu - šířka klíče	24 mm
Min. průřez vodiče, ohebný	0,75 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, tuhý	0,75 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	18
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	16

Údaje vodiče

Uspořádání pramenů dle VDE 0295 / nejmenší průměr drátu	VDE 0295 třídy 1 až 6 / min. 0,15 mm
Materiál izolace žíly	PVC/PE
Průměr žíly, vč. izolace	1,8 mm ... 3 mm
Vnější průměr vedení	6 mm ... 12 mm

Okolní podmínky

Druh ochrany	IP65/IP67
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C (je třeba také respektovat údaje výrobce kabelu)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 80 °C
Teplota při připojení vodiče	-5 °C ... 50 °C (je třeba také respektovat údaje výrobce kabelu)

Elektrické parametry

Jmenovitý proud I _N	15 A
Jmenovitý proud	15 A
Jmenovité napětí (III/3)	500 V
jmenovité napětí (III/2)	800 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
zatěžovací rázové napětí (III/3)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV

Mechanické parametry

Četnost připojení přípojky QUICKON	max. 10
Kategorie rázového působení	3

Údaje o materiálu

Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Pozinkovaná
Materiál držák kontaktu	PA
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	3

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1205862	MICROFOX SC	Stranové štípací kleště pro měděný drát do průměru 1,5 mm
1670895	QSS 19	Nástrčkový klíč, k uvolnění, resp. utažení převlečné matice QUICKON, šířka klíče 19 mm
Ochranné a uzavírací prvky		
1400260	SEALING PLUG 12X22 RD	Ucpávková zátka, pro uzavření nepoužívaných otvorů v několikanásobných těsněních a kabelových šroubeních, průměr 12 mm

Výkres/schéma

Diagram



Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.