

ST-OV3- 24DC/ 24DC/2

Obj.č.: 2905190

Vyobrazení ukazuje variantu ST-OV 3- 5 DC/ 24 DC/2


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2905190>

Zásuvné výkonové elektronické relé, se světelnou indikací a ochranným zapojením ve vstupním a výstupním obvodu, vstup: 24 V DC, výstup: odolný proti zkratu, 10-30 V DC/maximálně 2 A, zásuvné do bloků svornicových základen

Údaje	
EAN	 4 017918 079338
Balení	1 ks
Celní tarif	85364190
Váha brutto v kusech	0,03023 kg
Informace v katalogu	Strana 91 (IF-2005)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
09.05.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Vstupní data

Vstupní jmenovité napětí U_N	24 V DC ± 20 %
Práh sepnutí „0“ signál napětí	$\leq 6,9$ V
Práh sepnutí „1“ signál napětí	$\geq 8,5$ V
Typický vstupní proud při U_N	5 mA
Doba sepnutí typická	17 μ s
Typická doba odpojení	104 μ s
ukazatel stavu	žlutá LED
Ochranný název	Ochrana proti přepólování
	ochrana proti přepětí
Ochranné zapojení/konstrukční díl ochranného zapojení	dioda na ochranu proti přepólování
Přenosová frekvence	1000 Hz


Výstupní data

rozsah výstupního napětí	10 V DC ... 30 V DC
Mezní trvalý proud	2 A (viz křivka snížení výkonu)
Hraniční hradicí napětí	35 V DC (závěrné napětí kolektor-emitor)
Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu	1,5 V
Výstupní obvod	3vodič, spojený se zemí
ukazatel stavu	červená LED
Ochranný název	Ochrana proti přepólování
	blokování
Ochranné zapojení/konstrukční díl ochranného zapojení	dioda na ochranu proti přepólování
	blokovací dioda

Obecná data

Šířka	20,8 mm
Výška	33 mm
Hloubka	66,5 mm
zkušební napětí vstup/výstup	2,5 kV AC
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	DIN VDE 0110

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:



Aprobace z:

Výkres/schéma

Diagram



Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.