

SAC-5P-M12MS/ 1,5-920/M12FS


Obj.č.: 1539512


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1539512>

Systémový kabel sběrnice, CANopen/DeviceNet, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zástrčka přímo M12, Kódování A, na Zásuvka přímo M12, Kódování A, Délka kabelu: 1,5 m



Údaje

EAN	 4 046356 080835
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,1204 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
02.03.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 5 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Délka kabelu	1,5 m
--------------	-------

Obecné parametry

Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP65
	IP67
	IP68
Cykly zapojení	≥ 100
Materiál kontakt	CuSn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	TPU GF
Materiál těla úchytky	TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	CAN Bus/DeviceNet
Průřez vodiče	0,2 mm ² (Signální vedení)
	0,32 mm ² (Napájecí zdroj)
	0,32 mm ² (lanko tvarové vložky)
Signální vedení AWG	24
Napájecí napětí AWG	22
Stavba vodiče signálního vedení	19x 0,12 mm
stavba vodiče napájení	19x 0,15 mm
Průměr žíly, vč. izolace	2,05 mm ±0,1 mm (Signální vedení)
	1,4 mm ±0,05 mm (Napájecí zdroj)
barvy žíly	červeno-černá, modro-bílá
krouceného páru	2 žíly v páru
druh párového stínění	hliníkem pokovená polyesterová fólie
Celkové zkrucování	2 páry kolem lanka tvarové vložky ve středu jádra
Stínění	Opletení z pocínovaných měděných drátků
Optický kryt stínění	70 %
vnější plášť, barva	fialová RAL 4001

Vnější průměr kabelu	6,70 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno	67 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný	67 mm
Počet cyklů ohnutí	5000000
Poloměr ohnutí	67 mm
dráha pojezdu	10 m
Rychlost pojezdu	3 m/s
Zrychlení	7 m/s ²
Vnější plášť, materiál	PUR
Materiál izolace žíly	PE (Napájecí zdroj) pěnový PE (Signální vedení)
Materiál vodič	pocínovaný pramen Cu
Izolační odpor	≥ 5 GΩ*km (Signální vedení) ≥ 100 MΩ*km (Napájecí zdroj)
odpor vedení	≤ 78,4 Ω/km (Signální vedení) ≥ 51,6 Ω/km (Napájecí zdroj)
Provozní kapacita	39,3 pF (Signální vedení, vodič-vodič) 78,7 pF (Signální vedení, vodič-stínění)
Jmenovité napětí vedení	300 V (Napájecí zdroj) 30 V (Signální vedení)
Zkušební napětí vedení	1500 V (Signální vedení) 2000 V (Napájecí zdroj)

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku




Vidlice M12 x 1, přímá, stíněná




přímá stíněná zásuvka M12 x 1

Schéma zapojení




Obsazení kontaktů zástrčky M12 a zdířky M12

Schématický výkres



Zobrazení pólů zástrčky M12, 5-pólový, kódování A, pohled od trnů



Osazení pólů zásuvky M12, 5pólová, s kódováním A, pohled ze strany zásuvky

CAN Bus/DeviceNet [920]



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.