

RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U

Obj.č.: 1684056


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1684056>

Přípojná zdířka, Počet pólů: 19, ukazatel stavu: Ne; Přípojka kmenového vedení: Přípojná zdířka M23, Délka vedení: 5 m, Stínění: ne

Údaje

EAN	 4 017918 172060
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	1,026 kg
Informace v katalogu	Strana 128 (PC-2009)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.04.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí	150 V
Počet pólů	19
Krytí	IP65
	IP67
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C (Zástrčka/zásuvka)

Data kmenového vedení/připojovací data

Způsob připojení	Připojná zdírka M23
Délka kabelu	5 m

Údaje o materiálu

Materiál pouzdra	PUR
Materiál kontakt strana kmenového kabelu	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu	pozlacená
Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele	PA

Přiřazení svorek

Zásuvné místo/pól = pin = barva žíly	1 / 4 (A) = 15 = WH
	1 / 2 (B) = 7 = GY/PK
	2 / 4 (A) = 5 = GN
	2 / 2 (B) = 4 = RD/BU
	3 / 4 (A) = 16 = YE
	3 / 2 (B) = 8 = WH/GN
	4 / 4 (A) = 3 = GY
	4 / 2 (B) = 14 = BN/GN
	5 / 4 (A) = 17 = PK
	5 / 2 (B) = 9 = WH/YE
	6 / 4 (A) = 2 = RD
	6 / 2 (B) = 13 = YE/BN
	7 / 4 (A) = 11 = BK
	7 / 2 (B) = 10 = WH/GY
	8 / 4 (A) = 1 = VT
	8 / 2 (B) = 18 = GY/BN
	1-8 / 1 (+ 120 V) = 19 = BN
	1-8 / 3 (0 V) = 6 = BU
	1-8 / 5 (PE) = 12 = GN/YE

Parametry vedení

Typ kabelu	PUR/PVC černý
Typ kabelu (zkrácené označení)	PUR
Značka kabelu	LiYY11Y-HF
UL AWM Style	20549

Průřez vodiče	16x 0,5 mm ² (Signální vedení)
	3x 1 mm ² (Energetické vedení)
Signální vedení AWG	20
Napájecí napětí AWG	17
Stavba vodiče signálního vedení	28x 0,15 mm
stavba vodiče napájení	56x 0,15 mm
Průměr žíly, vč. izolace	1,5 mm ±0,1 mm (Signální vedení)
	2,1 mm ±0,1 mm (Energetické vedení)
Síla stěny izolace	≥ 0,15 mm (vnitřní plášť)
	≥ 0,76 mm (Vnější plášť)
Celkové zkrucování	Žíly spletené do poloh
vnější plášť, barva	černá RAL 9005
Vnější průměr kabelu D	10,5 mm ± 0,2 mm
Počet cyklů ohnutí	1500000
Poloměr ohnutí	105 mm
dráha pojezdu	2 m
Rychlost pojezdu	2 m/s
Vnější plášť, materiál	PUR
Materiál vnitřní plášť	PVC
Materiál izolace žíly	PVC
Materiál vodič	čistý pramen Cu
Jmenovité napětí vedení	300 V
Zkušební napětí vedení	2000 V
Zvláštní vlastnosti	bez silikonu
Odolnost vůči plameni	EN 50265
Odolnost vůči olejům	podle VDE 0472 část 803
Jiná odolnost	dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení)
	-5 °C ... 80 °C (kabel, pohyblivé uložení)

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace



GOST

Vyžádané aprobační:

Aprobační z:

Výkres/schéma

Schématický výkres



PUR/PVC černý [PUR]

Obsazení pólů zásuvky M23, 19pólová,
pohled ze strany zásuvky

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.