

HC-M-EMV-ST/3-9,5

Obj.č.: 1636088


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1636088>

Konektor EMC HEAVYCON, varianta kolíku, 4pólový, pro připojení stíněných vodičů o vnějším průměru 3-9,5 mm. K použití v plastovém modulu HC-M-EMV-MOD-ST

Údaje

EAN	 4 017918 962920
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,0292 kg
Informace v katalogu	Strana 473 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
27.03.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Elektrické parametry

Poznámka	Potenciál pouzdra konektoru EMC je oddělený od potenciálu pouzdra těžkého konektoru
----------	---

	pro lisovací dutinkové kontakty CK 1,6...ED... (nejsou součástí dodávky)
	Třmeny svorek pro rozsah svorek 4 mm - 6 mm a 6 mm - 9 mm
Zatěžovací napětí (III/3)	50 V
Jmenovitý proud	10 A
Zatěžovací rázové napětí	0,8 kV
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C
Počet pólů	4

Mechanické parametry

Průřez přípoje	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez přípoje AWG	26 ... 14
Délka odizolování dílčí žíly	8 mm (6 mm (při 2,5 mm ²))
Vnější průměr vedení	4 mm ... 9 mm
Průměr žíly, vč. izolace	2,4 mm
Cykly zapojení	≥ 500

Obecné parametry

Řada	HC-M-EMV
Počet míst pro modul	2
Technika připojení	Lisovaný spoj
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
Pokyn pro montáž	Výška pouzdra ≥ 72 mm. Zásuvková spojení mohou být uvedena do provozu jen ve stavu bez zatížení / napětí.
	K použití v plastovém modulu HC-M-EMV-MOD-ST

Údaje o materiálu

Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	Ag (alternativně Au)
Materiál držák kontaktu	PC

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobase:


Aprobase z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Držák kontaktů		
1678567	HC-M-EMV-MOD-ST	Modul kontaktní vložky HEAVYCON série M EMV, k použití dvou konektorů EMC, HC-M-EMV-ST/3-9,5 (varianty kolíku, každý 4pólový)
Obecně		
1884869	VC-EW 1,6	Uvolňovací nástroj, pro svinuté a stočené CK- 1,6-...kontakty

Výkres/schéma


Funkční výkres




Pokyn pro montáž:

Odizolujte kabel podle vyobrazení. Stínící opředení přeložte na plášť kabelu a upevněte smršťovací návlečkou. Namontujte držák kontaktu EMC a nasadte kovové poloskořepiny. Slisujte žíly s lisovacími dutinkovými kontakty a kontakty vsadte do držáku kontaktu (dbejte na správné přiřazení pólů). Namontujte třmen a vsuňte konektor EMC do modulu EMC. Nakonec vložte modul do kloubového osazovacího rámu.

Výkres v měřítku



Kolíková vložka



Údaje o odstranění izolace

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.