

SACC-DSI-M5FS-4CON-L180

Obj.č.: 1530650


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1530650>

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 4pólová, M5, montáž zevnitř stěny/
vešroubováním, s přímým pájeným spojem

Údaje

EAN	 4 046356 024457
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00427 kg
Informace v katalogu	Strana 224 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
23.11.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovitý proud při 40 °C	1 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	4
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektory M5 IEC 61076-2-105
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuSn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Mosaz, niklovaná
Materiál těsnění	Viton
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny M5 x 0,5 s kontramaticí
Způsob připojení	Pájecí trny
ukazatel stavu	ne
Zkušební napětí	800 V

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

Vestavná zásuvka M5




Výkres v měřítku



Vestavná zásuvka M5

Schématický výkres

Obsazení pólů zásuvky M5, 4pólová, pohled ze strany zdičky



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.