Výtah z online katalogu

# SMKDSNF 1,5/ 4-5,08 BK

Obj.č.:: 1868979

http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1868979

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5,08 mm, Počet pólů: 4, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 325 °, Barva: černá

## Údaje

| | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 232740 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85369010 |
| Váha brutto v kusech | 0,00473 kg |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### rozměry / póly

| | |
|---|---|
| Délka | 16 mm |
| Měřítko rastru | 5,08 mm |
| Rozměr a | 15,24 mm |
| Počet pólů | 4 |
| rozměry kolíku | 0,5 x 1 mm |
| průměr vyvrtaného otvoru | 1,3 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |

| | |
|---|---|
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |

**Technická data**

| | |
|---|---|
| Rodina výrobků | SMKDSNF 1,5 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| zatěžovací rázové napětí (III/3) | 4 kV |
| zatěžovací rázové napětí (III/2) | 4 kV |
| zatěžovací rázové napětí (II/2) | 4 kV |
| Jmenovité napětí (III/3) | 250 V |
| jmenovité napětí (III/2) | 400 V |
| jmenovité napětí (II/2) | 630 V |
| Přípojka podle normy | EN-VDE |
| Jmenovitý proud $I_N$ | 12 A |
| jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
| Zatěžovací proud maximální | 12 A |
| Izolační materiál | PA |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| válečkový kalibr | A 1 |
| Délka odstranění izolace | 8 mm |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B | 300 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B | 10 A |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D | 300 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D | 10 A |

**Data připojení**

| | |
|---|---|
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,14 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,14 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min | 0,25 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. | 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max. | 0,25 mm² |
| | 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 26 |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 16 |

| | |
|---|---|
| 2 vodiče se stejným průřezem pevný min | 0,14 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem pevný max | 0,75 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min | 0,14 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max | 0,75 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra min | 0,25 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra max | 0,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max | 0,5 mm² |
| | 1 mm² |
| AWG podle UL/CUL min | 30 |
| AWG podle UL/CUL max | 14 |

## Certifikáty/Osvědčení

Aprobace: CSA, cULus Recognized, GOST, CCA, IECEE CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|
| **Značení** | | |
| 1051993 | B-STIFT | Značkovač, k ručnímu popisu nepotištěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm |
| 0804303 | SK 5,08/3,8: 0-9 | Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 0-9, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 5,08 mm |
| 0804293 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN | Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-(99)100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 5,08 mm |
| 0805085 | SK 5,08/3,8:SO | Označovací karty, bílá, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 5,08 mm |

| | | |
|---|---|---|
| 0805412 | SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT | Označovací karty, Karta, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Bezeichnungsstift, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 5,08 mm |

## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.