Výtah z online katalogu

SACC-M16FS-14CON-M

Obj.č.:: 1500554



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1500554

Přípojná zdířka M16, 14pólová, s pájeným spojem, volně konfigurovatelná, přímá, pro průměr vodiče 6,0 mm ... 8,0 mm

Údaje	
EAN	4 017918 609641
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0562 kg
Informace v katalogu	Strana 177 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 23.11.2005

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí	60 V (Kategorie přepětí II/stupeň znečištění 1)
	32 V (Kategorie přepětí II/stupeň znečištění 2)
Počet pólů	14
Krytí	IP67
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Teplota prostředí (provoz)	-30 °C ... 95 °C

Data kmenového vedení/připojovací data

Průřez vodiče max. (signál)	0,25 mm²
Průřez vodiče AWG max. (signál)	24
Průřez vodiče max. (energie)	0,25 mm²
Průřez vodiče AWG max. (energie)	24
Vnější průměr vedení min.	6 mm
Vnější průměr vedení max.	8 mm

Údaje o materiálu

Materiál pouzdra	CuZn
Materiál povrchu pouzdra	poniklovaný
Materiál kontakt	CuSn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PBT

Přiřazení svorek

Zásuvné místo/pól = pin = barva žíly	1 / 4 (A) = P = WH
	2 / 4 (A) = J = GN
	3 / 4 (A) = T = YE
	4 / 4 (A) = S = GY
	5 / 4 (A) = G = PK
	6 / 4 (A) = R = RD
	7 / 4 (A) = E = BK
	8 / 4 (A) = O = VT
	9 / 4 (A) = C = WH/PK
	10 / 4 (A) = N = PK/BN
	1-10 / 1 (+24 V) = A+M = BN
	1-10 / 3 (0 V) = L+U = BU

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.