

SAC-4P-MST/ 5,0-PUR SH SCO

Obj.č.: 1424122


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1424122>

Kabel M12 SAC, stíněný, vhodný do vlečných řetězů, s kódováním T, 4pólový



Údaje	
EAN	 4 046356 693264
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,767 kg
Informace v katalogu	Strana 293 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
25.08.2011



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data	
jmenovitý proud při 40 °C	12 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	4
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≤ 10 GΩ

Délka kabelu	5 m
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12
Kódování	T - Power
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP65
	IP67
Cykly zapojení	> 100
Utahovací moment	0,4 Nm (konektor M12)
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA
Materiál těla úchytky	TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	PUR bezhalogenový černý
Značka kabelu	LS9YC11Y-OB
Průřez vodiče	1,5 mm ²
Signální vedení AWG	16
Průměr žíly, vč. izolace	2,4 mm ±0,02 mm
Síla stěny izolace	cca. 1,2 mm (Izolace žil)
barvy žíly	hnědá, bílá, modrá, černá
Celkové zkrucování	Žíly optimalizovaně spletené, rounové opláštění
Stínění	Opletení z měděných drátků
Optický kryt stínění	85 %
vnější plášť, barva	černá RAL 9005
Vnější průměr kabelu	9,70 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný	97 mm
Počet cyklů ohnutí	4000000
Poloměr ohnutí	59 mm
dráha pojezdu	10 m

Rychlost pojezdu	3 m/s
Zrychlení	10 m/s ²
Vnější plášť, materiál	PUR
Materiál izolace žíly	PP
Materiál vodič	čistý pramen Cu
Izolační odpor	$\geq 10 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
odpor vedení	$\leq 13,3 \text{ }\Omega/\text{m}$
Jmenovité napětí vedení	300 V
Zkušební napětí vedení	1500 V

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Schéma zapojení




Obsazení kontaktů zástrčky M12

Schématický výkres



Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním T, pohled ze strany zástrčky



PUR bezhalogenový černý stíněný [PUR]

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.