Výtah z online katalogu

SACC-DSI-M12FS-17CON-M16/0,5

Obj.č.:: 1419739



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419739

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 17pólová, M12-SPEEDCON, montáž zezadu stěny/našroubováním se závitem M16, s bezhalogenovým 0,5m TPE lankem, 17 x 0,14 mm²

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 29.09.2009

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Údaje	
EAN	4 046356 533584
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0359 kg
Informace v katalogu	Strana 244 (CAT-2-2013)

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	1,5 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	17
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Délka kabelu	0,5 m
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny M16 x 1,5 s plochou maticí
Způsob připojení	Jednotlivá lanka
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	lanko TPE
Průřez vodiče	0,14 mm²
Signální vedení AWG	26
barvy žíly	barevné kódování DIN 47100
Materiál izolace žíly	TPE
Materiál vodič	pocínovaný pramen Cu
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení)

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace: GOST, UL Recognized


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Výkres v měřítku






Výřez v pouzdru pro upevňovací závit M16, montážní stěna se závitem




Výřez v pouzdru pro upevňovací závit M16, montážní stěna s průchozím vyvrtaným otvorem (alternativně s plochou jako ochranou proti přetočení)

Schéma zapojení



Obsazení kontaktů zdířky M12

Schématický výkres



Obsazení pólů zástrčky M12, 17pólová, pohled ze strany zástrčky

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.