Výtah z online katalogu

# SPTA 1/ 6-3,5

Obj.č.:: 1752146

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1752146

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 9 A, Jmenovité napětí: 200 V, Rozteč: 3,5 mm, Počet pólů: 6, Způsob připojení: Pružinový spoj, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 45 °, Barva: zelená

| Údaje | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 320993 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85369010 |
| Váha brutto v kusech | 0,00292 kg |
| Informace v katalogu | Strana 137 (CAT-1-2013) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 02.10.2007

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

**rozměry / póly**

| | |
|---|---|
| Délka | 10 mm |
| Měřítko rastru | 3,5 mm |
| Rozměr a | 17,5 mm |
| Počet pólů | 6 |
| rozměry kolíku | 0,6 x 1,0 mm |

| | |
|---|---|
| vzdálenost kolíků | 3,5 mm |
| průměr vyvrtaného otvoru | 1,1 mm |

**Technická data**

| | |
|---|---|
| Rodina výrobků | SPTA 1/ |
| skupina izolačního materiálu | I |
| zatěžovací rázové napětí (III/3) | 2,5 kV |
| zatěžovací rázové napětí (III/2) | 2,5 kV |
| zatěžovací rázové napětí (II/2) | 2,5 kV |
| Jmenovité napětí (III/3) | 160 V |
| jmenovité napětí (III/2) | 200 V |
| jmenovité napětí (II/2) | 400 V |
| Přípojka podle normy | EN-VDE |
| Jmenovitý proud $I_N$ | 9 A |
| jmenovitý průřez | 1 mm² |
| Zatěžovací proud maximální | 9 A |
| Izolační materiál | PA |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Délka odstranění izolace | 8 mm |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B | 150 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B | 10 A |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D | 300 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D | 10 A |

**Data připojení**

| | |
|---|---|
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 1 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min | 0,25 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. | 0,75 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max. | 0,25 mm² |
| | 0,75 mm² |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 16 |

| | |
|---|---|
| AWG podle UL/CUL min | 26 |
| AWG podle UL/CUL max | 16 |

## Certifikáty/Osvědčení

Aprobace


cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

## Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky




Výkres v měřítku



## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.