

Kontaktní lišta - MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 - 1777086

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5,08 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Product Features

- ☒ Varianty se závitovou přírubou
- ☒ Směr zasunutí vertikální k desce plošných spojů

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918039257

Technical data

Rozměry

Délka	8,6 mm
Měřítka rastru	5,08 mm
Rozměr a	10,16 mm
rozměry kolíku	1 x 1 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,4 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MSTBV 2,5/..-GF
skupina izolačního materiálu	IIIa
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
jmenovité napětí (III/2)	320 V
jmenovité napětí (II/2)	400 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	12 A
Zatěžovací proud maximální	12 A
Izolační materiál	PBT
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená

Kontaktní lišta - MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 - 1777086

Technical data

Všeobecné

Počet pólů	3
------------	---

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / GL / RS / IECCEB Scheme / GOST / CSA / CCA / cULus Recognized /

Approval details

CSA 		
Usegroups	B	D
Jmenovitě napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

UL Recognized 

Kontaktní lišta - MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 - 1777086

approvals

Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST 

GL	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

RS

IECEE CB Scheme 	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

Kontaktní lišta - MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 - 1777086

approvals



Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

CCA

Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized  US

accessories

Kódovací prvek

CR-MSTB - 1734401



Popisky svorek, potištěné

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Kontaktní lišta - MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 - 1777086

accessories

Záslepka

MSTB-BL - 1755477



Popisky svorek, nepotištěný

SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



Označovací pero

B-STIFT - 1051993



accessories


SK 5,08/3,8:SO - 0805085



Drawings

Kontaktní lišta - MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 - 1777086

Vrtací schéma




Diagram

Typ: TFKC 2,5/...-STF-5,08 s MSTBV 2,5/...-GF-5,08

Kontaktní lišta - MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 - 1777086

Výkres v měřítku



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>