



## NÁVOD K OBSLUZE

### Detektor úniku plynu GX-C2



Obj. č.: 75 22 37



#### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup detektoru úniku plynu Schabus GX-B1. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

#### Rozsah dodávky

- 1 x Detektor úniku plynu GX-C2
- 1 x Montážní materiál (šrouby, hmoždinka 5 mm)
- 1 x Návod k obsluze

#### Účel použití

Detektor úniku plynu GX-C2 je zařízení, které upozorňuje na přítomnost kyslíčnicku uhelnatého CO a kouře. Přístroj vydává výstrahu na koncentraci plynu, které jsou hluboko pod úrovní života nebezpečných hodnot. Tento monitorovací systém je tak v souladu se svým účelem použití nastaven na velmi vysokou citlivost (viz níže „Technické údaje“). Přístroj vydává vizuální a akustickou signalizaci a je určen pro použití v domácnostech. Nesmí se používat na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.

#### Pokyny k instalaci


Detektor plynu GX-C2 se smí používat jen na suchém místě uvnitř místnosti a aby se zajistil jeho bezporuchový provoz, musí se umístit v souladu s druhem detekovaného plynu.



**Pro správný provoz výrobku má zásadní význam, aby se senzor umístil v předepsané výšce.**

#### Umístění výrobku pro detekci kyslíčnicku uhelnatého (CO) a kouře

Externí senzor instalujte co možno nejbližší místu spalování nebo ke komínu, který chcete sledovat, ale vždy ve výšce 15 – 30 cm pod stropem, protože unikající plyn se zahřívá a stoupá nahoru.



Detektor plynu se nesmí používat na níže uvedených místech:

- Na místech, kde je senzor stíněn před unikajícím plynem, např. za záclonou nebo v příborníku.
- Přímě nad topným tělesem nebo nad místem spalování nebo nad dřezem resp. umyvadlem.
- V těsné blízkosti dveří, oken, větráků, klimatizačních jednotek, atd.
- Na místech, kde může být provoz senzoru narušen prachem nebo znečištěním.
- V prostoru, kde hrozí nebezpečí exploze.

#### Uvedení do provozu

Detektor plynu GX-C2 se jednoduše zastrčí do zásuvky s napětím 230 V, 50 Hz. Rozsvítí se žlutá provozní LED kontrolka. Než bude senzor monitorovacího systému plně funkční, vyžaduje asi 3 – 5 minut, aby se zahřál na provozní teplotu. Poté se rozsvítí zelená LED kontrolka, která signalizuje, že detektor úniku plynu GX-C2 je plně funkční.

Pozn.: Různé podmínky během přepravy (dlouhodobé skladování / vlhkost) mohou vést k tomu, že okamžitě po zahřátí se spustí hlásič poplachu (bliká červená LED kontrolka). V takovém případě odpojte přístroj krátce od napájení a znovu ho zapojte, aby se zopakoval proces zahřívání. Je možné, že proces bude potřebné opakovat až třikrát.

#### Hlásič poplachu

V případě úniku plynu, přístroj hlásí poplach a bliká červená LED kontrolka, když se překročí určitá hranice citlivosti.

#### Co dělat v případě poplachu (nebo když cítíte plyn)

- Neodpojujte detektor plynu ze zásuvky.
- Nezapínejte žádné jiné elektrické přístroje nebo zařízení.
- Nezapalujte otevřený oheň, resp. jakýkoliv už hořící zdroj ohně zavřete.
- Okamžitě otevřete okna dveře a důkladně celý prostor bytu/domu vyvětrejte. Informujte se, zda nejsou v domě žádné další osoby. Všechny osoby musí dům (prostor) opustit!
- Zavřete hlavní uzávěr plynu a zabezpečte, aby se odstranil zdroj úniku plynu. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele plynu.
- V případě, že únik plynu přetrvává a poplach se opakuje, kontaktujte svého dodavatele plynu nebo hasiče.

#### Falešný poplach

Citlivý senzor reaguje také na jiné zdroje vypouštěného plynu. K spouštění falešného poplachu tak může vést například používání aerosolových výrobků (lak na vlasy, repelent ve spreji), stejně jako silný cigaretový kouř.

## Test funkčnosti

Jednoduchý test funkčnosti detektoru plynu můžete provést pomocí butanové náplně cigaretového zapalovače. Krátké vypuštění plynu bez ohně by mělo spustit hlásič poplachu a mělo by se objevit blikání červené LED kontrolky.



Z důvodu vlastní bezpečnosti, a aby se ověřila funkčnost přístroje, doporučujeme, abyste tento test prováděli jedenkrát za měsíc! Senzor pravidelně čistěte a fouknutím zbavte senzor prachu.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do detektoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro detektoru.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Provozní napětí:        | 230 (±10%) V AC; 50 – 60 HZ        |
| Spotřeba proudu:        | cca 1,5 W (v pohotovostním režimu) |
| Provozní teplota:       | -15 °C až +40 °C                   |
| Ochranná třída:         | IP 20                              |
| Akustický tlak hlásiče: | > 90 dB ve vzdálenosti 10 cm       |
| Délka kabelu:           | 2,5 m                              |
| Průměr kabelu:          | 3,6 mm                             |
| Rozměry (V x Š x H):    | 118 x 60 x 44 mm                   |

| Druh plynu | Pod spuštění alarmu | Min. koncentrace |
|------------|---------------------|------------------|
| CO         | 200 ppm (0,02%)     | <0,04%           |

## Záruka

Na detektor úniku plynu Schabus GX-C2 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/02/2016