
Výtah z online katalogu

IDC 0,3/ 8-3,81

Obj.č.:: 1706235

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1706235

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 5 A, Jmenovité napětí: 160 V, Rozteč: 3,81 mm, Počet pólů: 8, Způsob připojení: Zářezová svorka QUICKON, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená

Údaje	
EAN	4 017918 116736
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00475 kg
Informace v katalogu	Strana 154 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly	
Délka	10 mm
Měřítko rastru	3,81 mm
Rozměr a	26,67 mm
Počet pólů	8

rozměry kolíku	1 x 0,4 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,3 mm

Technická data

Rodina výrobků	IDC 0,3
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	160 V
jmenovité napětí (III/2)	160 V
jmenovité napětí (II/2)	320 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	5 A
jmenovitý průřez	0,34 mm²
Zatěžovací proud maximální	5 A (při průřezu vodiče 0,34 mm²)
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	250 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	5 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	5 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,13 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	0,34 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,22 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	0,34 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	22
AWG podle UL/CUL min	28
AWG podle UL/CUL max	22

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace	CSA, cULus Recognized, GOST
Vyžádané aprobace:	
Aprobace z:	

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Značení		
0804109	SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN	Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-(99)100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 3,81 mm

Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Diagram




1 = Limit values acc. to EN 50173 for connection technology
2 = NEXT 12-36 on the soldering tag
3 = NEXT 12-36 on the contact terminal block



1 = Limit values acc. to EN 50173 for connection technology
2 = NEXT 12 on the soldering tag
3 = NEXT 36 on the soldering tag

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.